

YVO4 Rochon Polarisationsfilter



Produkt #68-826 AUSVERKAUF 3-4TAGE

- 1 +

€649,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€649,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
10.0

Durchmesser (mm):
25.40

Auslöschungsverhältnis:
200,000:1

Substrat: ☐
YVO4

Länge (mm):
16.00

Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Aufbau: Crystalline Rochon Polarizer
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4 @ 632.8nm
Toleranz Länge (mm): ±0.1
Strahlabweichung (Bogenminute): <3
Gehäuse: Black Anodized Aluminum
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 4000
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm² @ 1064nm, 20ns
Teilungswinkel (°): 9.8 - 13.0 (10 @ 1550nm)

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen