

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Infrared (IR) Right Angle Prisms

Produkt #19-708 3-4 TAGE



1



€1.250,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€1.250,00

Stk. 6+

€1.000,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐



Zinc Selenide (ZnSe)
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±10
Freie Apertur (%): 85.00
Länge Hypotenuse (mm): 18.00
Länge Katheten (mm): 12.70
Bildorientierung: Left-Handed
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 18000
Wellenlängenbereich (µm): 0.6 - 18
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ
Modellnummer: ZC-RP-12

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen