

# Allied Vision Guppy Pro F-033, 1/2“ CCD, Monochromkamera

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Produkt **#87-341** [KONTAKT](#)

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 + **€903,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1+

€903,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

**!** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Videoausgang:**  
FireWire.b

**Typ:**  
Monochrome Camera

**Hersteller:**  
Allied Vision

**Gewinde:**  
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#68-585](#)

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bufferspeicher:</b><br>64MB                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>Guppy Pro                                                                                                                                                                                          |
| <b>Modellnummer:</b><br>F-033                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony ICX414                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CCD                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Global                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/2"                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>0.30                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>656 x 492                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>9.9 x 9.9                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>6.49 x 4.87                                                                                                                                                                              |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>85.00                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>8/12 bit                                                                                                                                                                                               |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>Via Software                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stecker:</b><br>FireWire, IEEE 1394b                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#15-281</a><br>Europe: <a href="#">#15-281</a><br>Japan: <a href="#">#15-281</a><br>China: <a href="#">#15-281</a> |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br><3.5 (12VDC External Power Supply)                                                                                                                                                           |
| <b>GPIOs:</b><br>1 configurable opto-coupled input, 3 configurable opto-coupled outputs                                                                                                                                      |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                                                                                                                                                       |
| <b>Größe (mm):</b><br>29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)                                                                                                                                                      |
| <b>Gewicht (g):</b><br>80                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Panel                                                                                                                                                                           |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>Not Specified                                                                                                                                                                                 |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>+5 to +45                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-10 to +70                                                                                                                                                                               |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>12-pin Hirose (HR10)                                                                                                                                                                              |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>IIDC Standard v1.31                                                                                                                                                                     |
| <b>Spannungsversorgung:</b><br>Supplied via IEEE-1394 cable or 12-pin Hirose                                                                                                                                                 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |

