

Allied Vision Manta G-046 1/2" CCD Monochromkamera

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Manta GigE Cameras (Front)



Produkt #68-575 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€884,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1+

€884,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Allied Vision

Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#89-996](#)

ufferspeicher:
32MB

Kamera-Familie:
Manta

Modellnummer:
Manta G-046B

Sensortyp:
Sony ICX415

Sensor:
Progressive Scan CCD

Verschlusstyp:
Global

Sensorformat:
1/2"

Auflösung (Megapixel):
0.40

Pixel (h x v):
752 x 582

Pixelgröße, h x v (µm):
8.3 x 8.3

Sensorfläche, h x v (mm):
6.4 x 4.8

Bildrate (fps):
67.50

Pixeltiefe:
12 bit

Belichtungszeit:
Via Software

Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately.
USA: [#15-281](#)
Europe: [#15-281](#)
Japan: [#15-281](#)
China: [#15-281](#)

Energieverbrauch (W):
3.6 (12VDC External Power Supply)

GPIOs:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs

Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger

Größe (mm):
71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)

Gewicht (g):
200

Mount:
C-Mount

Gehäuse:
Full

Orientierung des Anschlusses:
Back Panel

Dynamikbereich (dB):
57.2

Betriebstemperatur (°C):
+5 to +45

Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +70

GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose (HR10)

Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 240:
[Konform](#)

