

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt **#87-087**

KONTAKT



1



€3.918,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.918,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Allied Vision

Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#87-412](#)

Bufferspeicher:

128MB
Kamera-Familie: Prosilica GT
Modellnummer: GT 2750 B
Sensortyp: Sony ICX694
Sensor: Progressive Scan CCD
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 6.00
Pixel (h x v): 2,750 x2,200
Pixelgröße, h x v (µm): 4.54 x 4.54
Sensorfläche, h x v (mm): 12.49 x 9.99
Bildrate (fps): 19.00
Pixeltiefe: 8/14 bit
Belichtungszeit: 10µs - 60s
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Energieverbrauch (W): 5.4 (12VDC External Power Supply) 6.6 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 76.2 x 53.3 x 33 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 224
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 64.4
Betriebstemperatur (°C): -20 to +65
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +70
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform