

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



#59-320

Produkt #59-320 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€174,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€174,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

Rack and Pinion Block: 50.8 H x 28.6 W x 50.8 L

Verstellweg (mm):

35 (+23/-12) in Y

Typ:

Rack and Pinion Mount

Gewicht (lbs):

1.31

Verstellweg pro Umdrehung (mm):

25.5
Belastbarkeit (kg): 2.00
Hinweis: 50 mm Diameter Thru-Hole
Art der Bewegung: Linear (Y), Rotation
Type of Adjustment: Coarse Movement
Optical Centerline from Post (mm): 100.00
Mounting Post Hole and Thread: 3/4" Diameter Post 1/4-20 Tapped Hole

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen