

TECHSPEC® Filter für industrielle Bildverarbeitung, dunkelrot, M62,0 x 0,75



TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters

Produkt #89-832 3-4 TAGE



1



€390,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€390,00

Stk. 10+

€359,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blockungsbereich (nm):
200-550, 720-1120

Freie Apertur CA (mm):
57.5

Beschichtung:
Hard Coated

Filtergewinde: M62.0 x0.75
Farbe: Dark Red
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 660.00
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Halbwertsbreite FWHM (nm): 66.00
Fassungsdicke (mm): 5.5
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 8.0
Hinweis: OD ≥3.0 @ 720 - 1120nm OD ≥4.0 @ 200 - 550nm
Optische Dichte OD: ≥3.0
Außendurchmesser (mm): 65.0
Substratdicke (mm): 1.75 ±0.10
Typ: Mounted Imaging Filter
Durchschnittliche Transmission (%): ≥90
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen