

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



EO Auto-Focus μ-Video™ Lens Camera

Produkt **#86-422** KONTAKT

⊖

1

⊕

€720,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€720,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

**Bitte beachten Sie:** Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

**Videoausgang:**  
USB 2.0

**Typ:**  
Monochrome Camera

**Gewinde:**  
1/4-20 and M6 x 1.0 (Integrated into Housing)

**Bufferspeicher:**  
Not Specified

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis:</b><br>Mount: Auto Focusable                       |
| <b>Modellnummer:</b><br>EO-A0413M                              |
| <b>Sensortyp:</b><br>ON Semi MT9V024                           |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                        |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Global                                |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/3"                                   |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>0.30                          |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>752 x 480                             |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>6 x 6                        |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>4.5 x 2.8                  |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>76.00                                |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>8 bit                                    |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>1/10,000s - 0.25s                   |
| <b>Stecker:</b><br>USB 2.0, Mini-B with Screw Locks            |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power over USB                      |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>1.25                           |
| <b>GPIOs:</b><br>N/A                                           |
| <b>Synchronisation:</b><br>Not Specified                       |
| <b>Größe (mm):</b><br>36 x 36 x 25 (excludes mounting adapter) |
| <b>Gewicht (g):</b><br>50                                      |
| <b>Mount:</b><br>M12 x 0.5 (S-Mount)                           |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                        |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Panel             |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>Not Specified                   |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-5 to +45                   |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>+20 to +60                 |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>None                                |

## Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Reach 191:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |