

LED-Punktlampe 0,315", grün

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #87-543 KONTAKT



1



€192,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€192,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Green

Durchmesser (mm):
7.90

Faserdurchmesser (Inch):
1/4

Modellnummer:

SL-4301A-520-IC
Länge (mm): 38.10
Außendurchmesser (Zoll): 0.312
Wellenlänge (nm): 520.00
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Kabellänge (m): 1.5
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Spot Light
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)