

N-80, 90°-Version, Infiniprobe™ UV Videomikroskop

Mehr Produkte von [Infinity Photo-Optical Company](#)



Produkt #59-121 KONTAKT

- 1 + **€4.360,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.360,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
149.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.8mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
1.1mm

Max. Durchmesser (mm):
66.5

Gewicht (g):

184.3
Typ: Long Distance Microscope
Vergößerung PMAG: 0X - 8.0X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 20 - ∞
Mount: C-Mount
Art: UV, Right Angle

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
