

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#88-298**

KONTAKT

-

1

+

€1.230,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.230,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Optische Dichte OD:
≥4.0

Halbwertsbreite FWHM (nm):
50.00

Mitgelieferte Filter:
CWL: [1150nm](#), [1200nm](#), [1250nm](#), [1300nm](#), [1350nm](#),
[1400nm](#), [1450nm](#), [1500nm](#), [1550nm](#)

Beschichtung:

Hard Coated
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: Bio-Imaging, Fluorescence Microscopy, Machine Vision
Wellenlänge: IR
Anzahl an Filtern: 9
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity: MIL-STD 810.F, Method 507.4
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion: MIL-C-48497A, 3.4.1.1 Abrasion: MIL-C-48497A, 3.4.1.3 Temperature: MIL-C-48497A, 3.4.2.1 Cleaning: MIL-C-48497A, 3.4.2.20

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen