

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt **#49-229** 3-4 TAGE

- 1 +

€1.100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€1.100,00

Stk. 6+

€978,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
10.16

Durchmesser (mm):
25.40

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Betriebstemperatur (°C):

-20 to +50
Reflexion (%) : 0.5
Verzögerung : λ/2
Oberflächenqualität : 40-20
Dicke (mm) : 6.35
Toleranz Dicke (mm) : ±0.508
Typ : Achromatic Waveplate
Toleranz Größe (mm) : ±0.127
Aufbau : Birefringent Polymer Stack
Transmittierte Wellenfront, P-V : λ/4 @ 632.8nm
Verzögerungstoleranz : λ/100
Strahlabweichung (Bogenminute) : 1.00
Fassungsdicke (mm) : 6.35
Wellenlängenbereich (nm) : 735 - 985
Zerstörschwelle, laut Design : ☐ 500 W/cm ²

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 209 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen