

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Produkt #64-896 3-4 TAGE



1



€46,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€46,00

Stk. 10+

€43,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
23.00

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
29.00

Auslöschungsverhältnis: Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm
Filtergewinde: M27 x0.50
Substrat: ☐ Float Glass
Betriebstemperatur (°C): -15 to +70
Polarisation: 95% Efficiency
Transmission (%): Single: 30 Crossed: 0.15
Typ: Mounted Imaging Filter
Aufbau: Dichroic
Fassungsdicke (mm): 8
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 10

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen