

Gefasster UV/VIS-Sperrfilter (transmittiert IR), R-72, M46 x 0,75



Produkt #64-887 3-4TAGE

- 1 + **€77,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€77,50
Stk. 10+
€71,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
42.0

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} ≤1.75% @400 - 700nm

Filtergewinde:
M46 x0.75

Grenzwellenlänge (nm):

2,750.00
Grenzwellenlänge (nm): 720.00
Glas-/Filternummer: R-72
Brechungsindex n_d: 1.55
Fassungsdicke (mm): 6.4 ±0.1
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.1
Hinweis: AR Coating: Both Surfaces Single Layer MgF ₂
Außendurchmesser (mm): 48.0
Substrat:  Hoya R-72
Substratdicke (mm): 2.5
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke mit Fassung (mm): 5.0
Typ: Mounted Imaging Filter

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen