

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Produkt #36-443 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€21,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€21,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
54.00

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
60.00

Auslöschungsverhältnis:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm

Approx. 600:1 at 700nm
Filtergewinde: M58 x0.75
Substrat: ☐ Float Glass
Betriebstemperatur (°C): -15 to +70
Polarisation: 95% Efficiency
Transmission (%) : Single: 30 Crossed: 0.15
Typ: Mounted Imaging Filter
Aufbau: Dichroic
Fassungsdicke (mm): 8
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 10

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen