

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #46-571 3-4 TAGE

- 1 +

€56,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€56,50

Stk. 10+

€52,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):  
41.5

Filtergewinde:  
M46 x0.75

Farbe:  
Blue

Grenzwellenlänge (nm):

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 480.00                                                     |
| <b>Grenzwellenlänge (nm):</b><br>395.00                    |
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br>B-440                        |
| <b>Brechungsindex <math>n_d</math>:</b><br>1.55            |
| <b>Hinweis:</b><br>AR Coating: MgF <sub>2</sub>            |
| <b>Außendurchmesser (mm):</b><br>48.0                      |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Colored Glass |
| <b>Substratdicke (mm):</b><br>2.0                          |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                       |
| <b>Dicke kompatible Optiken (mm):</b><br>2.0               |
| <b>Dicke mit Fassung (mm):</b><br>5.00                     |
| <b>Typ:</b><br>Mounted Imaging Filter                      |
| <b>Filtertyp:</b><br>Hoya B-440 or equivalent              |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700              |

Konformität mit Standards

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>     |