

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #54-754 3-4TAGE



1



€102,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€102,00

Stk. 10+

€93,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
54.0

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} ≤1.75% @400 - 700nm

Filtergewinde:
M58 x0.75

Grenzwellenlänge (nm):

2,750.00
Grenzwellenlänge (nm): 720.00
Glas-/Filternummer: R-72
Brechungsindex n_d: 1.55
Fassungsdicke (mm): 6.8 ±0.1
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.1
Hinweis: AR Coating: Both Surfaces Single Layer MgF ₂
Außendurchmesser (mm): 60.0
Substrat:  Hoya R-72
Substratdicke (mm): 2.5
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke mit Fassung (mm): 5.0
Typ: Mounted Imaging Filter

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen