

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #46-532 3-4 TAGE

-

1

+

€61,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€61,00

Stk. 10+

€56,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
58.7

Filtergewinde:
M62 x0.75

Farbe:
Red

Grenzwellenlänge (nm):

600.00
Glas-/Filternummer: R-60
Brechungsindex n_d: 1.53
Fassungsdicke (mm): 4.9 ±0.1
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.4
Hinweis: AR Coating: MgF ₂
Außendurchmesser (mm): 65.0
Substrat: ☐ Colored Glass
Substratdicke (mm): 2.5
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke kompatible Optiken (mm): 2.5
Dicke mit Fassung (mm): 5.00
Typ: Mounted Imaging Filter
Filtertyp: Hoya R-60 or equivalent
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen