

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters

Produkt #63-407 3-4 TAGE



1



€141,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€141,00

Stk. 11+

€126,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 ±0.10

Optische Dichte OD:
0.5

Substrat: ☐
[B270](#)

Beschichtung: Non-Reflective ND
Reflexion (%) : ≤2.0
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm) : 1.50
Toleranz Dicke (mm) : ±0.1
Transmission (%) : 32.00
Transmissionstoleranz (%) : ±3
Typ: Neutral Density Filter
Parallelität (Bogenminuten) : <5
Freie Apertur (%) : 90.00
Oberflächengenauigkeit: 2λ
Wellenlängenbereich (nm) : 700 - 1200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen