

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters

Produkt #63-383 Lagernd



1



€110,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€110,00

Stk. 11+

€99,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 ±0.10

Optische Dichte OD:
2.0

Substrat: ☐
[B270](#)

Beschichtung: Non-Reflective ND
Reflexion (%) : ≤1.5
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm) : 1.50
Toleranz Dicke (mm) : ±0.1
Transmission (%) : 1.00
Transmissionstoleranz (%) : ±0.5
Typ: Neutral Density Filter
Parallelität (Bogenminuten) : <5
Freie Apertur (%) : 90.00
Oberflächengenauigkeit: 2λ
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen