

## Pixelink M-Serie M9M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom



Produkt #17-826 [KONTAKT](#)

1 **€2.500,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1+

€2.500,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

**!** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Videoausgang:**  
USB 3.0

**Typ:**  
Monochrome Microscopy Camera

**Hersteller:**  
Pixelink

**Gewinde:**  
No Mounting Threads/Tripod Adapter

**Bufferspeicher:**

Not Specified

**Kamera-Familie:**  
M-Series

**Modellnummer:**  
M9M-CYL

**Sensortyp:**  
Sony IMX255

**Sensor:**  
Progressive Scan CMOS

**Verschlusstyp:**  
Global

**Sensorformat:**  
1"

**Auflösung (Megapixel):**  
8.85

**Pixel (h x v):**  
4,096 x 2,160

**Pixelgröße, h x v (µm):**  
3.45 x 3.45

**Sensorfläche, h x v (mm):**  
14.1 x 7.5

**Bildrate (fps):**  
45.20

**Pixeltiefe:**  
8/12 bit

**Belichtungszeit:**  
Not Specified

**Stecker:**  
USB 3.0, Micro-B

**Stromversorgung:**  
Power over USB

**Energieverbrauch (W):**  
Not Specified

**GPIOs:**  
None

**Synchronisation:**  
Software Trigger

**Größe (mm):**  
80.88 x 54.01 (excludes lens mount)

**Gewicht (g):**  
218.5

**Mount:**  
C-Mount

**Gehäuse:**  
Full

**Orientierung des Anschlusses:**  
Back Panel

**Dynamikbereich (dB):**  
70

**Betriebstemperatur (°C):**  
0 to +50

**Lagerungstemperatur (°C):**  
-45 to +85

**GPIO-Steckertyp:**  
None

**Bildverarbeitungsstandard:**  
USB3 Vision

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
[Konform](#)

**Reach 224:**  
[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)