

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#14-441** AUSVERKAUF ☐ Lagernd



1



€131,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€131,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

50.0 x 50.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

510.00

Dichte (g/cm³):

2.85

Glas-/Filternummer:

SCHOTT BG67
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Brechungsindex n_d: NA
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 390
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: IR Cut-Off Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Breite (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.91
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen