

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt **#14-513** □ Lagernd



1



€77,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€77,50

Stk. 11+

€76,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

50.0 x 50.0

Grenzwellenlänge (nm):

610.00 ±6

Dichte (g/cm³): 2.65
Glas-/Filternummer: SCHOTT RG610
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Red
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 690
Brechungsindex n_d: 1.52
Spektrale Transmission t_p (%): 94
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 530
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 520
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Breite (mm): 50.00
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen