

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Filter für industrielle Bildverarbeitung, UV/VIS-Cut-Off, M40,5 x 0,50



TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters

Produkt #89-838 3-4 TAGE



1



€225,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€225,00

Stk. 10+

€206,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blockungsbereich (nm):
200-750, 1000-1200

Freie Apertur CA (mm):
36.5

Beschichtung:
Hard Coated

Filtergewinde: M40.5 x0.50
Farbe: IR
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 880.00
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Halbwertsbreite FWHM (nm): 135.00
Fassungsdicke (mm): 5.0
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.0
Hinweis: OD ≥3.0 @ 1000 - 1200nm OD ≥4.0 @ 200 - 750nm
Optische Dichte OD: ≥3.0
Außendurchmesser (mm): 42.0
Substratdicke (mm): 1.75 ±0.10
Typ: Mounted Imaging Filter
Durchschnittliche Transmission (%): ≥90
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen