

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#88-292** 3-4 TAGE

-

1

+

€749,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€749,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm): 12.50
Optische Dichte OD: ≥4.0
Halbwertsbreite FWHM (nm): 10.00
Mitgelieferte Filter: CWL: 400nm , 450nm , 500nm , 550nm , 600nm , 650nm , 700nm
Beschichtung:

Hard Coated
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: Chemical Analysis, Laser Diode Cleanup
Wellenlänge: VIS
Anzahl an Filtern: 7
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity: MIL-STD 810.F, Method 507.4
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion: MIL-C-48497A, 3.4.1.1 Abrasion: MIL-C-48497A, 3.4.1.3 Temperature: MIL-C-48497A, 3.4.2.1 Cleaning: MIL-C-48497A, 3.4.2.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen