

Irisblende mit Nullapertur, 37 mm maximale Apertur



Produkt #53-908 3-4 TAGE

- 1 + **€80,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€80,00
Stk. 10+
€70,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Typ: Unmounted
Min. Apertur (mm): 0.00
Max. Apertur (mm):

37.0
Außendurchmesser (mm): 54.0
Aufbau: Black Anodized Aluminum, Black Spring Steel Leaves, Stainless Steel Pins
Durchmesser Verstellhebel (mm): 3.00
Länge Verstellhebel (mm): 12.60
Anzahl Lamellen: Two Sets of 8
Abstand der Lamellenreihen (mm): 3.1
Dicke (mm): 7.50

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Contains SVHC(s)