

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Planspiegel](#) / [Präzise polierte Metallbeschichtungen](#)

TECHSPEC® $\lambda/4$ -Oberflächenspiegel



- Lieferbar in diversen Größen und Formen
- Präzise Spiegelbeschichtungen aus Metall
- [Kontaktieren Sie uns](#), wenn Sie kundenspezifische Größen benötigen

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:	Protective as needed	Kanten:	Fine Ground
--------------	----------------------	----------------	-------------

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):	$\lambda/4$	Substrat:	BOROFLOAT®
Oberflächenqualität:	60-40	Art der Beschichtung:	Metal

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	Oberflächenebenheit (P-V)	Größe (mm)	Beschichtungsspezifikation	Beschichtung	Dicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
5.00	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650\text{nm}$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	2.00	#48-404	€54,08 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450\text{nm}$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700\text{nm}$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	2.00	#48-407	€54,08 Mengenrabatte	Kontakt
5.00	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#48-410	€70,56 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800\text{nm}$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Silver (450-10000nm)	2.00	#49-186	€64,89 Mengenrabatte	1 In Stock
-	$\lambda/4$	5.0 x 5.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650\text{nm}$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	2.00	#48-405	€54,08 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/4$	5.0 x 5.0	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450\text{nm}$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700\text{nm}$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	2.00	#48-408	€54,08 Mengenrabatte	16 In Stock
-	$\lambda/4$	5.0 x 5.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#48-411	€70,56 Mengenrabatte	8 In Stock
-	$\lambda/4$	5.0 x 5.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800\text{nm}$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Silver (450-10000nm)	2.00	#49-187	€64,89 Mengenrabatte	8 In Stock
10.00	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650\text{nm}$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	2.00	#45-598	€54,08 Mengenrabatte	5 In Stock
10.00	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450\text{nm}$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700\text{nm}$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	2.00	#45-599	€54,08 Mengenrabatte	Kontakt
10.00	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#45-600	€70,56 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800\text{nm}$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Silver (450-10000nm)	2.00	#49-188	€64,89 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/4$	10.0 x 10.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650\text{nm}$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	2.00	#45-722	€54,08 Mengenrabatte	14 In Stock
-	$\lambda/4$	10.0 x 10.0	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450\text{nm}$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700\text{nm}$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	2.00	#45-723	€54,08 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/4$	10.0 x 10.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000\text{nm}$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#45-724	€70,56 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/4$	10.0 x 10.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800\text{nm}$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000\text{nm}$	Protected Silver (450-10000nm)	2.00	#49-189	€64,89 Mengenrabatte	Kontakt
12.50	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650\text{nm}$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	2.00	#45-601	€54,08 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450\text{nm}$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700\text{nm}$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	2.00	#45-602	€54,08 Mengenrabatte	20+ In Stock

12.50	λ/4	-	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#45-603	€70,56 Mengenrabatte	7 In Stock
12.50	λ/4	-	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	2.00	#49-190	€64,89 Mengenrabatte	Kontakt
-	λ/4	12.5 x 12.5	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	2.00	#48-406	€54,08 Mengenrabatte	5 In Stock
-	λ/4	12.5 x 12.5	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	2.00	#48-409	€54,08 Mengenrabatte	14 In Stock
-	λ/4	12.5 x 12.5	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#48-412	€70,56 Mengenrabatte	5 In Stock
-	λ/4	12.5 x 12.5	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	2.00	#49-191	€64,89 Mengenrabatte	5 In Stock
-	λ/4	12.5 x 17.5	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	3.00	#25-746	€56,65 Mengenrabatte	Kontakt
-	λ/4	12.5 x 17.5	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	3.00	#25-747	€56,65 Mengenrabatte	5 In Stock
-	λ/4	12.5 x 17.5	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	3.00	#25-748	€75,71 Mengenrabatte	Kontakt
-	λ/4	12.5 x 17.5	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	3.00	#25-749	€70,56 Mengenrabatte	9 In Stock
12.70	λ/4	-	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	2.00	#25-730	€54,08 Mengenrabatte	Kontakt
12.70	λ/4	-	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	2.00	#25-731	€54,08 Mengenrabatte	6 In Stock
12.70	λ/4	-	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#25-732	€70,56 Mengenrabatte	1 In Stock
12.70	λ/4	-	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	2.00	#25-733	€64,89 Mengenrabatte	Kontakt
15.00	λ/4	-	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	2.00	#63-162	€56,65 Mengenrabatte	16 In Stock
15.00	λ/4	-	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	2.00	#63-168	€56,65 Mengenrabatte	1 In Stock
15.00	λ/4	-	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#63-174	€75,71 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	λ/4	-	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	2.00	#88-535	€70,56 Mengenrabatte	1 In Stock
-	λ/4	15.0 x 15.0	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	2.00	#45-725	€56,65 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	15.0 x 15.0	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	2.00	#45-726	€56,65 Mengenrabatte	4 In Stock
-	λ/4	15.0 x 15.0	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#45-727	€75,71 Mengenrabatte	20+ In Stock

-	$\lambda/4$	15.0 x 15.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	2.00	#49-192	€70,56 Mengenrabatte	1 In Stock
-	$\lambda/4$	16.0 x 23.0	$R_{avg} > 85\% @ 400 - 700nm$ $R_{avg} > 90\% @ 400 - 2000nm$	Protected Aluminum (400-2000nm)	5.00	#30-875	€48,93 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/4$	16.0 x 23.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#43-506	€56,65 Mengenrabatte	7 In Stock
-	$\lambda/4$	16.0 x 23.0	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#46-716	€56,65 Mengenrabatte	13 In Stock
-	$\lambda/4$	16.0 x 23.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#32-432	€75,71 Mengenrabatte	16 In Stock
-	$\lambda/4$	16.0 x 23.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#46-721	€70,56 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	3.00	#63-163	€59,74 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	3.00	#63-169	€59,74 Mengenrabatte	1 In Stock
20.00	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	3.00	#63-175	€78,28 Mengenrabatte	2 In Stock
20.00	$\lambda/4$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	3.00	#88-536	€73,13 Mengenrabatte	9 In Stock
-	$\lambda/4$	20.0 x 20.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	2.00	#45-728	€59,74 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/4$	20.0 x 20.0	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	2.00	#45-729	€59,74 Mengenrabatte	8 In Stock
-	$\lambda/4$	20.0 x 20.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#45-730	€78,28 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/4$	20.0 x 20.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	2.00	#49-193	€73,13 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/4$	21.0 x 30.0	$R_{avg} > 85\% @ 400 - 700nm$ $R_{avg} > 90\% @ 400 - 2000nm$	Protected Aluminum (400-2000nm)	5.00	#32-454	€51,50 Mengenrabatte	2 In Stock
-	$\lambda/4$	21.0 x 30.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#43-507	€59,74 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/4$	21.0 x 30.0	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#46-717	€59,74 Mengenrabatte	1 In Stock
-	$\lambda/4$	21.0 x 30.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#32-742	€78,28 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/4$	21.0 x 30.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#46-722	€73,13 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/4$	22.0 x 22.0	$R_{avg} > 85\% @ 400 - 700nm$ $R_{avg} > 90\% @ 400 - 2000nm$	Protected Aluminum (400-2000nm)	5.00	#33-510	€51,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/4$	22.0 x 22.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#32-516	€59,74 Mengenrabatte	20+ In Stock

-	λ/4	22.0 x 22.0	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	5.00	#46-718	€59,74 Mengenrabatte	Kontakt
-	λ/4	22.0 x 22.0	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#32-433	€78,28 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	22.0 x 22.0	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#46-723	€73,13 Mengenrabatte	15 In Stock
25.00	λ/4	-	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	3.00	#45-604	€67,47 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	λ/4	-	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	3.00	#45-605	€67,47 Mengenrabatte	Kontakt
25.00	λ/4	-	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	3.00	#45-606	€97,34 Mengenrabatte	5 In Stock
25.00	λ/4	-	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	3.00	#49-194	€81,37 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	25.0 x 35.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm	Protected Aluminum (400- 2000nm)	5.00	#30-286	€56,65 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	25.0 x 25.0	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	6.00	#45-333	€67,47 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	25.0 x 25.0	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	6.00	#45-334	€67,47 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	25.0 x 25.0	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	6.00	#45-335	€97,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	25.0 x 25.0	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	6.00	#49-195	€81,37 Mengenrabatte	3 In Stock
-	λ/4	25.0 x 35.0	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	5.00	#32-513	€67,47 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	25.0 x 35.0	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	5.00	#46-719	€67,47 Mengenrabatte	Kontakt
-	λ/4	25.0 x 35.0	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#32-434	€97,34 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	25.0 x 35.0	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#46-724	€81,37 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	λ/4	-	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	3.00	#25-734	€67,47 Mengenrabatte	Kontakt
25.40	λ/4	-	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	3.00	#25-735	€67,47 Mengenrabatte	Kontakt
25.40	λ/4	-	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	3.00	#25-736	€97,34 Mengenrabatte	Kontakt
25.40	λ/4	-	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	3.00	#25-737	€81,37 Mengenrabatte	7 In Stock
30.00	λ/4	-	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	3.00	#63-164	€83,95 Mengenrabatte	Kontakt

30.00	λ/4	-	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	3.00	#63-170	€83,95 Mengenrabatte	9 In Stock
30.00	λ/4	-	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	3.00	#63-176	€113,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	λ/4	-	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	3.00	#88-537	€94,76 Mengenrabatte	4 In Stock
-	λ/4	30.0 x 30.0	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#63-165	€83,95 Mengenrabatte	5 In Stock
-	λ/4	30.0 x 30.0	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#63-171	€83,95 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	30.0 x 30.0	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#63-177	€113,30 Mengenrabatte	5 In Stock
-	λ/4	30.0 x 30.0	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#88-538	€94,76 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	35.0 x 50.0	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#25-750	€105,06 Mengenrabatte	2 In Stock
-	λ/4	35.0 x 50.0	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#25-751	€105,06 Mengenrabatte	5 In Stock
-	λ/4	35.0 x 50.0	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#25-752	€151,41 Mengenrabatte	1 In Stock
-	λ/4	35.0 x 50.0	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#25-753	€124,63 Mengenrabatte	7 In Stock
40.00	λ/4	-	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	4.00	#63-166	€99,91 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	λ/4	-	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	4.00	#63-172	€99,91 Mengenrabatte	Kontakt
40.00	λ/4	-	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	4.00	#63-178	€138,02 Mengenrabatte	5 In Stock
40.00	λ/4	-	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	4.00	#88-539	€111,24 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	40.0 x 40.0	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#63-167	€99,91 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	40.0 x 40.0	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#63-173	€99,91 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	40.0 x 40.0	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#63-179	€138,02 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	40.0 x 40.0	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#88-540	€111,24 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	λ/4	-	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	4.00	#45-607	€113,30 Mengenrabatte	14 In Stock
50.00	λ/4	-	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	4.00	#45-608	€113,30 Mengenrabatte	20+ In Stock

50.00	λ/4	-	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	4.00	#45-609	€164,80 Mengenrabatte	Kontakt
50.00	λ/4	-	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	4.00	#49-196	€138,02 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	50.0 x 50.0	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	10.00	#45-336	€113,30 Mengenrabatte	2 In Stock
-	λ/4	50.0 x 50.0	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	10.00	#45-337	€113,30 Mengenrabatte	8 In Stock
-	λ/4	50.0 x 50.0	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	10.00	#45-338	€164,80 Mengenrabatte	Kontakt
-	λ/4	50.0 x 50.0	R _{avg} >98% @ 450 - 800nm R _{avg} >98.5% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	10.00	#49-197	€138,02 Mengenrabatte	17 In Stock
50.80	λ/4	-	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	4.00	#25-738	€113,30 Mengenrabatte	5 In Stock
50.80	λ/4	-	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	4.00	#25-739	€113,30 Mengenrabatte	4 In Stock
50.80	λ/4	-	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	4.00	#25-740	€164,80 Mengenrabatte	7 In Stock
50.80	λ/4	-	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	4.00	#25-741	€138,02 Mengenrabatte	9 In Stock
51.00	λ/4	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm	Protected Aluminum (400-2000nm)	13.00	#33-511	€64,89 Mengenrabatte	Kontakt
51.00	λ/4	-	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	13.00	#32-514	€113,30 Mengenrabatte	2 In Stock
51.00	λ/4	-	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	13.00	#46-720	€113,30 Mengenrabatte	2 In Stock
51.00	λ/4	-	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	13.00	#32-435	€164,80 Mengenrabatte	20+ In Stock
51.00	λ/4	-	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	13.00	#46-725	€138,02 Mengenrabatte	4 In Stock
-	λ/4	75.0 x 75.0	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	12.00	#45-339	€219,39 Mengenrabatte	13 In Stock
-	λ/4	75.0 x 75.0	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	12.00	#45-340	€219,39 Mengenrabatte	7 In Stock
-	λ/4	75.0 x 75.0	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700-10000nm)	12.00	#45-341	€294,58 Mengenrabatte	5 In Stock
-	λ/4	75.0 x 75.0	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450-10000nm)	12.00	#88-541	€254,41 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	λ/4	100.0 x 100.0	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450-650nm)	15.00	#45-342	€351,23 Mengenrabatte	14 In Stock
-	λ/4	100.0 x 100.0	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250-700nm)	15.00	#45-343	€351,23 Mengenrabatte	20+ In Stock

-	$\lambda/4$	100.0 x 100.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	15.00	#45-344	€484,10 Mengenrabatte	5 In Stock
-	$\lambda/4$	100.0 x 100.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	15.00	#88-542	€372,86 Mengenrabatte	9 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com