

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Planspiegel](#) / [Präzise polierte Metallbeschichtungen](#)

TECHSPEC® $\lambda/10$ -Oberflächenspiegel



- Präzises Quarzglassubstrat
- Verschiedene Größen und Beschichtungen
- Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Rückseite:	Commercial Polish	Fase:	Protective as needed
Freie Apertur (%):	90	Kanten:	Ground

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):	$\lambda/10$	Oberflächenqualität:	20-10
-----------------------------------	--------------	-----------------------------	-------

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	Oberflächenebenheit (P-V)	Größe (mm)	Dicke (mm)	Beschichtung	Beschichtungsspezifikation	Artikelnummer	Preis	Kaufen
5.00	$\lambda/10$	-	2.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	#64-007	€81,89 Mengenrabatte	1 In Stock
5.00	$\lambda/10$	-	2.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	#68-307	€81,89 Mengenrabatte	5 In Stock
5.00	$\lambda/10$	-	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	#64-021	€101,97 Mengenrabatte	Kontakt
5.00	$\lambda/10$	-	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	#68-321	€97,85 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	$\lambda/10$	-	2.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} > 99\% @ 600 - 1000nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 540 - 1000nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 730 - 870nm, 45^\circ$	#21-976	€100,43 Mengenrabatte	14 In Stock
5.00	$\lambda/10$	-	2.00	Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)	$R_{avg} > 99\% @ 850 - 1150nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 800 - 1150nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 850 - 1100nm, 45^\circ$	#22-006	€100,43 Mengenrabatte	7 In Stock
-	$\lambda/10$	5.0 x 5.0	2.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	#64-008	€81,89 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/10$	5.0 x 5.0	2.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	#68-308	€81,89 Mengenrabatte	3 In Stock
-	$\lambda/10$	5.0 x 5.0	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	#64-022	€101,97 Mengenrabatte	1 In Stock
-	$\lambda/10$	5.0 x 5.0	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	#68-322	€97,85 Mengenrabatte	1 In Stock
-	$\lambda/10$	5.0 x 5.0	2.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} > 99\% @ 600 - 1000nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 540 - 1000nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 730 - 870nm, 45^\circ$	#21-977	€100,43 Mengenrabatte	8 In Stock
-	$\lambda/10$	5.0 x 5.0	2.00	Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)	$R_{avg} > 99\% @ 850 - 1150nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 800 - 1150nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 850 - 1100nm, 45^\circ$	#22-007	€100,43 Mengenrabatte	2 In Stock
6.35	$\lambda/10$	-	4.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	#39-189	€81,89 Mengenrabatte	3 In Stock
6.35	$\lambda/10$	-	4.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	#39-188	€81,89 Mengenrabatte	3 In Stock
6.35	$\lambda/10$	-	4.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	#39-186	€101,97 Mengenrabatte	Kontakt
6.35	$\lambda/10$	-	4.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	#39-187	€97,85 Mengenrabatte	2 In Stock

10.00	$\lambda/10$	-	2.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#64-009	€81,89 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	$\lambda/10$	-	2.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#68-309	€81,89 Mengenrabatte	5 In Stock
10.00	$\lambda/10$	-	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#64-023	€101,97 Mengenrabatte	2 In Stock
10.00	$\lambda/10$	-	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#68-323	€97,85 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	$\lambda/10$	-	2.00	UV Enhanced Silver (350 - 3,000nm)	$R_{avg} >90\%$ @ 350 - 400nm $R_{avg} >96\%$ @ 400 - 3,000nm	#70-233	€101,97 Mengenrabatte	17 In Stock
10.00	$\lambda/10$	-	2.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} >99\%$ @ 600 - 1000nm, 0° $R_s >99\%$ @ 540 - 1000nm, 45° $R_p >98.5\%$ @ ~730 - 870nm, 45°	#21-979	€100,43 Mengenrabatte	4 In Stock
10.00	$\lambda/10$	-	2.00	Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)	$R_{avg} >99\%$ @ 850 - 1150nm, 0° $R_s >99\%$ @ 800 - 1150nm, 45° $R_p >98.5\%$ @ ~850 - 1100nm, 45°	#22-009	€100,43 Mengenrabatte	3 In Stock
-	$\lambda/10$	10.0 x 10.0	2.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#64-010	€81,89 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/10$	10.0 x 10.0	2.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#68-310	€81,89 Mengenrabatte	14 In Stock
-	$\lambda/10$	10.0 x 10.0	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#64-024	€101,97 Mengenrabatte	15 In Stock
-	$\lambda/10$	10.0 x 10.0	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#68-324	€97,85 Mengenrabatte	17 In Stock
12.50	$\lambda/10$	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#84-409	€81,89 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	$\lambda/10$	-	3.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#84-419	€81,89 Mengenrabatte	9 In Stock
12.50	$\lambda/10$	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#84-429	€101,97 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	$\lambda/10$	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#84-439	€97,85 Mengenrabatte	15 In Stock
12.50	$\lambda/10$	-	3.00	UV Enhanced Silver (350 - 3,000nm)	$R_{avg} >90\%$ @ 350 - 400nm $R_{avg} >96\%$ @ 400 - 3,000nm	#70-234	€101,97 Mengenrabatte	5 In Stock
12.50	$\lambda/10$	-	3.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} >99\%$ @ 600 - 1000nm, 0° $R_s >99\%$ @ 540 - 1000nm, 45° $R_p >98.5\%$ @ ~730 - 870nm, 45°	#21-980	€100,43 Mengenrabatte	9 In Stock
12.50	$\lambda/10$	-	3.00	Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)	$R_{avg} >99\%$ @ 850 - 1150nm, 0° $R_s >99\%$ @ 800 - 1150nm, 45° $R_p >98.5\%$ @ ~850 - 1100nm, 45°	#22-010	€100,43 Mengenrabatte	3 In Stock

-	$\lambda/10$	12.5 x 12.5	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#84-410	€81,89 Mengenrabatte	3 In Stock
-	$\lambda/10$	12.5 x 12.5	3.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#84-420	€81,89 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/10$	12.5 x 12.5	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#84-430	€101,97 Mengenrabatte	13 In Stock
-	$\lambda/10$	12.5 x 12.5	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#84-440	€97,85 Mengenrabatte	8 In Stock
12.70	$\lambda/10$	-	6.35	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#39-196	€81,89 Mengenrabatte	Kontakt
12.70	$\lambda/10$	-	6.35	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#39-195	€81,89 Mengenrabatte	Kontakt
12.70	$\lambda/10$	-	6.35	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#39-193	€101,97 Mengenrabatte	1 In Stock
12.70	$\lambda/10$	-	6.35	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#39-194	€97,85 Mengenrabatte	11 In Stock
15.00	$\lambda/10$	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#64-011	€88,07 Mengenrabatte	9 In Stock
15.00	$\lambda/10$	-	3.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#68-311	€88,07 Mengenrabatte	5 In Stock
15.00	$\lambda/10$	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#64-025	€108,15 Mengenrabatte	2 In Stock
15.00	$\lambda/10$	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#68-325	€105,58 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	$\lambda/10$	-	3.00	UV Enhanced Silver (350 - 3,000nm)	$R_{avg} >90\%$ @ 350 - 400nm $R_{avg} >96\%$ @ 400 - 3,000nm	#70-235	€118,45 Mengenrabatte	1 In Stock
15.00	$\lambda/10$	-	3.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} >99\%$ @ 600 - 1000nm, 0° $R_s >99\%$ @ 540 - 1000nm, 45° $R_p >98.5\%$ @ ~730 - 870nm, 45°	#21-982	€108,15 Mengenrabatte	5 In Stock
15.00	$\lambda/10$	-	3.00	Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)	$R_{avg} >99\%$ @ 850 - 1150nm, 0° $R_s >99\%$ @ 800 - 1150nm, 45° $R_p >98.5\%$ @ ~850 - 1100nm, 45°	#22-012	€108,15 Mengenrabatte	7 In Stock
-	$\lambda/10$	15.0 x 15.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#64-012	€88,07 Mengenrabatte	5 In Stock
-	$\lambda/10$	15.0 x 15.0	3.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#68-312	€95,28 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/10$	15.0 x 15.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#64-026	€108,15 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/10$	15.0 x 15.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#68-326	€105,58 Mengenrabatte	20+ In Stock

-	$\lambda/10$	15.0 x 15.0	3.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} > 99\%$ @ 600 - 1000nm, 0° $R_s > 99\%$ @ 540 - 1000nm, 45° $R_p > 98.5\%$ @ ~730 - 870nm, 45°	#21-997	€108,15 Mengenrabatte	6 In Stock
19.10	$\lambda/10$	-	6.35	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\%$ @ 450 - 650nm	#39-203	€95,28 Mengenrabatte	7 In Stock
19.10	$\lambda/10$	-	6.35	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} > 85\%$ @ 250 - 700nm	#39-202	€95,28 Mengenrabatte	3 In Stock
19.10	$\lambda/10$	-	6.35	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} > 96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#39-200	€118,45 Mengenrabatte	1 In Stock
19.10	$\lambda/10$	-	6.35	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} > 98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#39-201	€110,73 Mengenrabatte	3 In Stock
20.00	$\lambda/10$	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\%$ @ 450 - 650nm	#64-013	€95,28 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	$\lambda/10$	-	3.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} > 85\%$ @ 250 - 700nm	#68-313	€95,28 Mengenrabatte	5 In Stock
20.00	$\lambda/10$	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} > 96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#64-027	€118,45 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	$\lambda/10$	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} > 98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#68-327	€110,73 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	$\lambda/10$	-	3.00	UV Enhanced Silver (350 - 3,000nm)	$R_{avg} > 90\%$ @ 350 - 400nm $R_{avg} > 96\%$ @ 400 - 3,000nm	#70-236	€118,45 Mengenrabatte	7 In Stock
20.00	$\lambda/10$	-	3.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} > 99\%$ @ 600 - 1000nm, 0° $R_s > 99\%$ @ 540 - 1000nm, 45° $R_p > 98.5\%$ @ ~730 - 870nm, 45°	#21-984	€115,88 Mengenrabatte	10 In Stock
20.00	$\lambda/10$	-	3.00	Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)	$R_{avg} > 99\%$ @ 850 - 1150nm, 0° $R_s > 99\%$ @ 800 - 1150nm, 45° $R_p > 98.5\%$ @ ~850 - 1100nm, 45°	#22-014	€115,88 Mengenrabatte	2 In Stock
-	$\lambda/10$	20.0 x 20.0	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\%$ @ 450 - 650nm	#64-014	€95,28 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/10$	20.0 x 20.0	3.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} > 85\%$ @ 250 - 700nm	#68-314	€95,28 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/10$	20.0 x 20.0	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} > 96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#64-028	€118,45 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/10$	20.0 x 20.0	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} > 98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#68-328	€110,73 Mengenrabatte	13 In Stock
-	$\lambda/10$	20.0 x 20.0	3.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} > 99\%$ @ 600 - 1000nm, 0° $R_s > 99\%$ @ 540 - 1000nm, 45° $R_p > 98.5\%$ @ ~730 - 870nm, 45°	#21-998	€115,88 Mengenrabatte	3 In Stock
25.00	$\lambda/10$	-	4.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\%$ @ 450 - 650nm	#64-015	€100,43 Mengenrabatte	20+ In Stock

25.00	$\lambda/10$	-	4.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	#68-315	€100,43 Mengenrabatte	8 In Stock
25.00	$\lambda/10$	-	4.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	#64-029	€139,05 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	$\lambda/10$	-	4.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	#68-329	€128,75 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	$\lambda/10$	-	4.00	UV Enhanced Silver (350 - 3,000nm)	$R_{avg} > 90\% @ 350 - 400nm$ $R_{avg} > 96\% @ 400 - 3,000nm$	#70-237	€132,87 Mengenrabatte	13 In Stock
25.00	$\lambda/10$	-	4.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} > 99\% @ 600 - 1000nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 540 - 1000nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 730 - 870nm, 45^\circ$	#21-985	€132,87 Mengenrabatte	12 In Stock
25.00	$\lambda/10$	-	4.00	Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)	$R_{avg} > 99\% @ 850 - 1150nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 800 - 1150nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 850 - 1100nm, 45^\circ$	#22-015	€132,87 Mengenrabatte	14 In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 25.0	4.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	#64-016	€100,43 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 25.0	4.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	#68-316	€100,43 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 25.0	4.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	#64-030	€139,05 Mengenrabatte	1 In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 25.0	4.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	#68-330	€128,75 Mengenrabatte	16 In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 35.0	5.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	#25-549	€169,95 Mengenrabatte	9 In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 25.0	4.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} > 99\% @ 600 - 1000nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 540 - 1000nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 730 - 870nm, 45^\circ$	#21-999	€132,87 Mengenrabatte	4 In Stock
25.40	$\lambda/10$	-	6.35	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	#39-210	€100,43 Mengenrabatte	8 In Stock
25.40	$\lambda/10$	-	6.35	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	#39-209	€100,43 Mengenrabatte	Kontakt
25.40	$\lambda/10$	-	6.35	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	#39-207	€139,05 Mengenrabatte	14 In Stock
25.40	$\lambda/10$	-	6.35	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	#39-208	€128,75 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	$\lambda/10$	-	5.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	#84-411	€128,75 Mengenrabatte	Kontakt
30.00	$\lambda/10$	-	5.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	#84-421	€128,75 Mengenrabatte	5 In Stock
30.00	$\lambda/10$	-	5.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	#84-431	€175,10 Mengenrabatte	14 In Stock

30.00	$\lambda/10$	-	5.00	Protected Silver (450-1000nm)	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	#84-441	€139,05 Mengenrabatte	6 In Stock
30.00	$\lambda/10$	-	5.00	UV Enhanced Silver (350 - 3,000nm)	$R_{avg} > 90\% @ 350 - 400nm$ $R_{avg} > 96\% @ 400 - 3,000nm$	#70-238	€149,35 Mengenrabatte	13 In Stock
30.00	$\lambda/10$	-	5.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} > 99\% @ 600 - 1000nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 540 - 1000nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 730 - 870nm, 45^\circ$	#21-987	€149,35 Mengenrabatte	3 In Stock
30.00	$\lambda/10$	-	5.00	Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)	$R_{avg} > 99\% @ 850 - 1150nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 800 - 1150nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 850 - 1100nm, 45^\circ$	#22-017	€149,35 Mengenrabatte	2 In Stock
-	$\lambda/10$	30.0 x 30.0	5.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	#84-412	€128,75 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/10$	30.0 x 30.0	5.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	#84-422	€128,75 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/10$	30.0 x 30.0	5.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	#84-432	€175,10 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/10$	30.0 x 30.0	5.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	#84-442	€139,05 Mengenrabatte	4 In Stock
-	$\lambda/10$	30.0 x 30.0	5.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} > 99\% @ 600 - 1000nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 540 - 1000nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 730 - 870nm, 45^\circ$	#22-000	€149,35 Mengenrabatte	1 In Stock
35.00	$\lambda/10$	-	5.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	#84-413	€144,20 Mengenrabatte	20+ In Stock
35.00	$\lambda/10$	-	5.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	#84-423	€144,20 Mengenrabatte	6 In Stock
35.00	$\lambda/10$	-	5.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	#84-433	€185,40 Mengenrabatte	Kontakt
35.00	$\lambda/10$	-	5.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	#84-443	€169,95 Mengenrabatte	7 In Stock
35.00	$\lambda/10$	-	5.00	UV Enhanced Silver (350 - 3,000nm)	$R_{avg} > 90\% @ 350 - 400nm$ $R_{avg} > 96\% @ 400 - 3,000nm$	#70-239	€180,25 Mengenrabatte	10 In Stock
35.00	$\lambda/10$	-	5.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} > 99\% @ 600 - 1000nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 540 - 1000nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 730 - 870nm, 45^\circ$	#21-988	€175,10 Mengenrabatte	7 In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 35.0	5.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	#25-546	€144,20 Mengenrabatte	4 In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 35.0	5.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	#25-547	€144,20 Mengenrabatte	1 In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 35.0	5.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	#25-548	€185,40 Mengenrabatte	14 In Stock

-	$\lambda/10$	35.0 x 35.0	5.00	Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)	$R_{avg} > 99\% @ 850 - 1150nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 800 - 1150nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 850 - 1100nm, 45^\circ$	#22-031	€175,10 Mengenrabatte	5 In Stock
35.00	$\lambda/10$	-	5.00	Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)	$R_{avg} > 99\% @ 850 - 1150nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 800 - 1150nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 850 - 1100nm, 45^\circ$	#22-018	€175,10 Mengenrabatte	4 In Stock
-	$\lambda/10$	35.0 x 35.0	5.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	#84-414	€144,20 Mengenrabatte	14 In Stock
-	$\lambda/10$	35.0 x 35.0	5.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	#84-424	€144,20 Mengenrabatte	9 In Stock
-	$\lambda/10$	35.0 x 35.0	5.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	#84-434	€185,40 Mengenrabatte	1 In Stock
-	$\lambda/10$	35.0 x 35.0	5.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	#84-444	€169,95 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/10$	35.0 x 35.0	5.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} > 99\% @ 600 - 1000nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 540 - 1000nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 730 - 870nm, 45^\circ$	#22-001	€175,10 Mengenrabatte	4 In Stock
38.10	$\lambda/10$	-	6.35	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	#39-217	€154,50 Mengenrabatte	3 In Stock
38.10	$\lambda/10$	-	6.35	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	#39-216	€154,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
38.10	$\lambda/10$	-	6.35	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	#39-214	€204,97 Mengenrabatte	1 In Stock
38.10	$\lambda/10$	-	6.35	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	#39-215	€190,55 Mengenrabatte	5 In Stock
40.00	$\lambda/10$	-	5.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	#64-017	€154,50 Mengenrabatte	Kontakt
40.00	$\lambda/10$	-	5.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	#68-317	€154,50 Mengenrabatte	5 In Stock
40.00	$\lambda/10$	-	5.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	#64-031	€204,97 Mengenrabatte	16 In Stock
40.00	$\lambda/10$	-	5.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	#68-331	€190,55 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	$\lambda/10$	-	5.00	UV Enhanced Silver (350 - 3,000nm)	$R_{avg} > 90\% @ 350 - 400nm$ $R_{avg} > 96\% @ 400 - 3,000nm$	#70-240	€206,00 Mengenrabatte	12 In Stock
40.00	$\lambda/10$	-	5.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} > 99\% @ 600 - 1000nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 540 - 1000nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 730 - 870nm, 45^\circ$	#21-990	€195,70 Mengenrabatte	5 In Stock
40.00	$\lambda/10$	-	5.00	Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)	$R_{avg} > 99\% @ 850 - 1150nm, 0^\circ$ $R_s > 99\% @ 800 - 1150nm, 45^\circ$ $R_p > 98.5\% @ \sim 850 - 1100nm, 45^\circ$	#22-020	€195,70 Mengenrabatte	3 In Stock

-	$\lambda/10$	40.0 x 40.0	5.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#64-018	€154,50 Mengenrabatte	10 In Stock
-	$\lambda/10$	40.0 x 40.0	5.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#68-318	€154,50 Mengenrabatte	2 In Stock
-	$\lambda/10$	40.0 x 40.0	5.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#64-032	€204,97 Mengenrabatte	11 In Stock
-	$\lambda/10$	40.0 x 40.0	5.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#68-332	€190,55 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	$\lambda/10$	-	5.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#64-019	€169,95 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	$\lambda/10$	-	5.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#68-319	€169,95 Mengenrabatte	Kontakt
50.00	$\lambda/10$	-	5.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#64-033	€226,60 Mengenrabatte	2 In Stock
50.00	$\lambda/10$	-	5.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#68-333	€211,15 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	$\lambda/10$	-	5.00	UV Enhanced Silver (350 - 3,000nm)	$R_{avg} >90\%$ @ 350 - 400nm $R_{avg} >96\%$ @ 400 - 3,000nm	#70-241	€242,05 Mengenrabatte	14 In Stock
50.00	$\lambda/10$	-	5.00	Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)	$R_{avg} >99\%$ @ 600 - 1000nm, 0° $R_s >99\%$ @ 540 - 1000nm, 45° $R_p >98.5\%$ @ ~730 - 870nm, 45°	#21-991	€216,30 Mengenrabatte	8 In Stock
50.00	$\lambda/10$	-	5.00	Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)	$R_{avg} >99\%$ @ 850 - 1150nm, 0° $R_s >99\%$ @ 800 - 1150nm, 45° $R_p >98.5\%$ @ ~850 - 1100nm, 45°	#22-021	€216,30 Mengenrabatte	5 In Stock
-	$\lambda/10$	50.0 x 50.0	5.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#64-020	€169,95 Mengenrabatte	9 In Stock
-	$\lambda/10$	50.0 x 50.0	5.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#68-320	€169,95 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/10$	50.0 x 50.0	5.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#64-034	€226,60 Mengenrabatte	6 In Stock
-	$\lambda/10$	50.0 x 50.0	5.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#68-334	€211,15 Mengenrabatte	10 In Stock
50.80	$\lambda/10$	-	9.53	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#39-224	€169,95 Mengenrabatte	5 In Stock
50.80	$\lambda/10$	-	9.53	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#39-223	€169,95 Mengenrabatte	7 In Stock
50.80	$\lambda/10$	-	9.53	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#39-221	€226,60 Mengenrabatte	3 In Stock
50.80	$\lambda/10$	-	9.53	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#39-222	€211,15 Mengenrabatte	4 In Stock

75.00	$\lambda/10$	-	7.50	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#84-415	€350,20 Mengenrabatte	9 In Stock
75.00	$\lambda/10$	-	7.50	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#84-425	€350,20 Mengenrabatte	5 In Stock
75.00	$\lambda/10$	-	7.50	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#84-435	€453,20 Mengenrabatte	8 In Stock
75.00	$\lambda/10$	-	7.50	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#84-445	€422,30 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/10$	75.0 x 75.0	7.50	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#84-416	€350,20 Mengenrabatte	20+ In Stock
-	$\lambda/10$	75.0 x 75.0	7.50	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#84-426	€350,20 Mengenrabatte	7 In Stock
-	$\lambda/10$	75.0 x 75.0	7.50	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#84-436	€453,20 Mengenrabatte	2 In Stock
-	$\lambda/10$	75.0 x 75.0	7.50	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#84-446	€422,30 Mengenrabatte	12 In Stock
100.00	$\lambda/10$	-	10.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#84-417	€513,97 Mengenrabatte	12 In Stock
100.00	$\lambda/10$	-	10.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#84-427	€513,97 Mengenrabatte	13 In Stock
100.00	$\lambda/10$	-	10.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#84-437	€741,60 Mengenrabatte	20+ In Stock
100.00	$\lambda/10$	-	10.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#84-447	€669,50 Mengenrabatte	6 In Stock
-	$\lambda/10$	100.0 x 100.0	10.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#84-418	€513,97 Mengenrabatte	6 In Stock
-	$\lambda/10$	100.0 x 100.0	10.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#84-428	€513,97 Mengenrabatte	5 In Stock
-	$\lambda/10$	100.0 x 100.0	10.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#84-438	€741,60 Mengenrabatte	4 In Stock
-	$\lambda/10$	100.0 x 100.0	10.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	#84-448	€669,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
5.00	$\lambda/10$	-	1.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	#26-094	€81,89 Mengenrabatte	Kontakt
5.00	$\lambda/10$	-	1.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	#26-098	€81,89 Mengenrabatte	2 In Stock
5.00	$\lambda/10$	-	1.00	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	#26-099	€101,97 Mengenrabatte	3 In Stock
5.00	$\lambda/10$	-	1.00	Protected Silver (450-10000nm)	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 2000nm $R_{avg} >98\%$ @ 2000 - 10,000nm	#26-100	€97,85 Mengenrabatte	Kontakt

10.00	λ/10	-	1.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	Ravg >95% @ 450 - 650nm	#26-101	€81,89 Mengenrabatte	1 In Stock
10.00	λ/10	-	1.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm	#26-102	€81,89 Mengenrabatte	5 In Stock
10.00	λ/10	-	1.00	Protected Gold (700-10000nm)	Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm	#26-103	€101,97 Mengenrabatte	Kontakt
10.00	λ/10	-	1.00	Protected Silver (450-10000nm)	Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm	#26-104	€97,85 Mengenrabatte	Kontakt
12.50	λ/10	-	1.50	Enhanced Aluminum (450-650nm)	Ravg >95% @ 450 - 650nm	#26-105	€81,89 Mengenrabatte	1 In Stock
12.50	λ/10	-	1.50	Enhanced Aluminum (250-700nm)	Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm	#26-364	€81,89 Mengenrabatte	4 In Stock
12.50	λ/10	-	1.50	Protected Gold (700-10000nm)	Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm	#26-365	€101,97 Mengenrabatte	13 In Stock
12.50	λ/10	-	1.50	Protected Silver (450-10000nm)	Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm	#26-366	€97,85 Mengenrabatte	Kontakt
15.00	λ/10	-	1.50	Enhanced Aluminum (450-650nm)	Ravg >95% @ 450 - 650nm	#26-367	€88,07 Mengenrabatte	5 In Stock
15.00	λ/10	-	1.50	Enhanced Aluminum (250-700nm)	Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm	#26-368	€88,07 Mengenrabatte	Kontakt
15.00	λ/10	-	1.50	Protected Gold (700-10000nm)	Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm	#26-369	€108,15 Mengenrabatte	3 In Stock
15.00	λ/10	-	1.50	Protected Silver (450-10000nm)	Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm	#26-370	€105,58 Mengenrabatte	Kontakt
20.00	λ/10	-	2.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	Ravg >95% @ 450 - 650nm	#26-371	€95,28 Mengenrabatte	1 In Stock
20.00	λ/10	-	2.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm	#26-372	€95,28 Mengenrabatte	1 In Stock
20.00	λ/10	-	2.00	Protected Gold (700-10000nm)	Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm	#26-373	€118,45 Mengenrabatte	5 In Stock
20.00	λ/10	-	2.00	Protected Silver (450-10000nm)	Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm	#26-374	€110,73 Mengenrabatte	3 In Stock
25.00	λ/10	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	Ravg >95% @ 450 - 650nm	#26-375	€100,43 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	λ/10	-	3.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	Ravg >89% @ 250 - 450nm Ravg >85% @ 250 - 700nm	#26-376	€100,43 Mengenrabatte	5 In Stock
25.00	λ/10	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm	#26-377	€139,05 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	λ/10	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm	#26-378	€128,75 Mengenrabatte	2 In Stock

30.00	$\lambda/10$	-	3.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	#26-379	€128,75 Mengenrabatte	Kontakt
30.00	$\lambda/10$	-	3.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	#26-380	€128,75 Mengenrabatte	4 In Stock
30.00	$\lambda/10$	-	3.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	#26-381	€175,10 Mengenrabatte	5 In Stock
30.00	$\lambda/10$	-	3.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	#26-382	€139,05 Mengenrabatte	5 In Stock
125.00	$\lambda/10$	-	12.50	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	#70-924	€875,50 Mengenrabatte	1 In Stock
125.00	$\lambda/10$	-	12.50	Enhanced Aluminum (250-700nm)	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	#70-925	€875,50 Mengenrabatte	2 In Stock
125.00	$\lambda/10$	-	12.50	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	#70-926	€1.004,25 Mengenrabatte	1 In Stock
125.00	$\lambda/10$	-	12.50	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	#70-927	€952,75 Mengenrabatte	2 In Stock
-	$\lambda/10$	125 x 125	12.50	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	#70-928	€875,50 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/10$	125 x 125	12.50	Enhanced Aluminum (250-700nm)	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	#70-929	€875,50 Mengenrabatte	1 In Stock
-	$\lambda/10$	125 x 125	12.50	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	#70-930	€1.004,25 Mengenrabatte	4 In Stock
-	$\lambda/10$	125 x 125	12.50	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	#70-931	€952,75 Mengenrabatte	4 In Stock
150.00	$\lambda/10$	-	15.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	#70-932	€1.339,00 Mengenrabatte	2 In Stock
150.00	$\lambda/10$	-	15.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	#70-933	€1.339,00 Mengenrabatte	3 In Stock
150.00	$\lambda/10$	-	15.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	#70-934	€1.545,00 Mengenrabatte	3 In Stock
150.00	$\lambda/10$	-	15.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	#70-935	€1.442,00 Mengenrabatte	Kontakt
-	$\lambda/10$	150 x 150	15.00	Enhanced Aluminum (450-650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	#70-936	€1.339,00 Mengenrabatte	4 In Stock
-	$\lambda/10$	150 x 150	15.00	Enhanced Aluminum (250-700nm)	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	#70-937	€1.339,00 Mengenrabatte	1 In Stock
-	$\lambda/10$	150 x 150	15.00	Protected Gold (700-10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	#70-938	€1.545,00 Mengenrabatte	1 In Stock
-	$\lambda/10$	150 x 150	15.00	Protected Silver (450-10000nm)	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	#70-939	€1.442,00 Mengenrabatte	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com