

[Alle Produkte](#) / [Lichtquellen und Beleuchtung](#) / [Beleuchtung für Bildverarbeitung](#) / [Punktstrahler](#)

Advanced Illumination LED-Punktleuchten mit hoher Intensität

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



- 65 mm Feldausleuchtung bei einem Arbeitsabstand von 300 mm
- M6 Gewinde zur Montage
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer der LED (Stunden):	50,000	Beleuchtungsart:	LED Illuminator
Hinweis:	Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	Hersteller:	Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:	Spot Light		

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Höhe (mm):	26.0		
Größe (mm):	66.7 L x 62.0 W	Gewicht (g):	122.5
Beleuchtete Fläche (mm):	65.00		

Optische Eigenschaften

Arbeitsabstand (Zoll):	6 - 24
-------------------------------	--------

Elektronische Spezifikationen

Maximale Triggerfrequenz (Hz): 30.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker: Flying Leads

Betriebsspannung (V): 24.00

Stromversorgung:

Power Supply Required
and Sold Separately:
USA: [#66-855](#)
Europe: [#66-855](#)
Japan: [#89-513](#)
Korea: [#33-773](#)
China: [#66-855](#)

Spannungsversorgung: 90 - 264 V AC @ 47 - 63
Hz

Kabellänge (m):

1.5

Gewinde & Montage

Gewinde: M4 Nut Channel for Mounting

Technische Informationen

Produkte

Größe (mm)	Farbe	Wellenlänge (nm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
66.7 L x 62.0 W	White	-	#86-429	€572,00	2 In Stock
66.7 L x 62.0 W	Blue	470.00	#86-430	€572,00	Kontakt
66.7 L x 62.0 W	Green	530.00	#86-431	€572,00	Kontakt
66.7 L x 62.0 W	Red	625.00	#86-432	€572,00	1 In Stock
66.7 L x 62.0 W	White	-	#86-433	€781,00	Kontakt



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com