

[Alle Produkte](#) / [Optomechanik](#) / [Optomechanik-Blenden](#) / [Verschlussblenden](#)

Motorisierte Verschlüsse mit C- und T-Mount

- Außen- und Innengewinde mit C- und T-Mount für eine einfache Integration
- Einfacher Ein/Aus-Betrieb mit TTL-Eingangssignal
- M6- und 1/4-20-Gewindebohrung für Montage auf Stangen



Spezifikationen

Produktdetails

Ansprechzeit schließen (ms):	50	Funktion:	Shutter
Elektronische Spezifikationen			
Spulenwiderstand (Ω):	90 @ 25°C	Toleranz Spulenwiderstand (Ω @ 25°C):	± 10

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Betriebsspannung (V):	4.5 V ~ 5.5 V DC
------------------------------	------------------

Gewinde & Montage

Kompatible Stangen:	M6 x 1.0, 1/4-20
----------------------------	------------------

Technische Informationen

Produkte

Funktion	Apertur (mm)	Mount	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Shutter	30.0	T-Mount	#11-153	€798,25 Mengenrabatte	9 In Stock
Shutter	20.0	C-Mount	#87-208	€602,55 Mengenrabatte	10 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com