

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [IR-Linsen](#)

TECHSPEC® Meniskusslinsen aus Germanium



- Wellenlängenbereich 2-16 μm
- Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen
- Hervorragende sphärische Korrektur
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren [Kundendienst](#).
- Edmund Optics verfügt bei diesen Produkten nur noch über einen geringen Lagerbestand. Rohmaterial für die Neuproduktion steht zurzeit nicht zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere ProduktionstechnikerInnen, um nach alternativen Produkten und Lösungen zu suchen. Über unseren Kundenservice erhalten Sie aktuellste Preis- und Verfügbarkeitsinformationen.

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Mittendicke (mm):	± 0.10	Zentrierung (Bogenminuten):	<3
Freie Apertur (%):	90.00		

Optische Eigenschaften

Substrat:	Germanium (Ge)		
Designwellenlänge Brennweite (μm):	10.6	Oberflächenqualität:	60-40

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Beschichtung	Artikelnummer	Preis	Kaufen
25.00	25.00	23.34	Uncoated	#87-955	€630,00	20+ In Stock
25.00	25.00	23.34	BBAR (3000-5000nm)	#87-961	€1.470,00	9 In Stock
25.00	25.00	23.34	BBAR (8000-12000nm)	#87-967	€820,00	2 In Stock
25.00	30.00	28.31	Uncoated	#87-956	€630,00	20+ In Stock
25.00	30.00	28.31	BBAR (3000-5000nm)	#87-962	€820,00	7 In Stock
25.00	35.00	33.29	Uncoated	#87-957	€630,00	14 In Stock
50.00	50.00	46.69	Uncoated	#87-958	€1.470,00	1 In Stock
50.00	50.00	46.69	BBAR (3000-5000nm)	#87-964	€1.710,00	6 In Stock
50.00	100.00	96.49	Uncoated	#87-960	€1.470,00	9 In Stock
50.00	100.00	96.49	BBAR (8000-12000nm)	#87-972	€1.720,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com