

[Alle Produkte](#) / [Lichtquellen und Beleuchtung](#) / [Beleuchtung für Bildverarbeitung](#) / [Ringlichter](#)

Advanced Illumination EuroBrite™ Ringlichter Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



- 52 mm Innendurchmesser
- Kein Kühlkörper erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer (Stunden):	50,000	Beleuchtungsart:	LED Illuminator
Hinweis:	See Technical Information Tab for Typical Intensity	Hersteller:	Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:	Ring Light	Betriebsmodus:	Strobed or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):	120 x 120 x 30	Gewicht (g):	173.00
--------------------	----------------	---------------------	--------

Elektronische Spezifikationen

Max. Eingangsstrom:	0.42 - 0.49A	Analoge Intensitätssteuerung:	10% @ 0.7V, 100% @ 10V
Trigger-Puls-Verzögerung:	10µm		

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:	Flying Leads		
Eingangsspannung (V):	24V nominal (min. 22 / max. 28)	Stromversorgung:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):	0 - 60	Schutzart:	IP67
---------------------------------	--------	-------------------	------

Technische Informationen

Produkte

Farbe	Wellenlänge (nm)	Betriebsmodus	Artikelnummer	Preis	Kaufen
White	-	Strobed or Constant	#33-447	€310,00	Kontakt
Red	625.00	Strobed or Constant	#33-448	€312,00	1 In Stock
Blue	470.00	Strobed or Constant	#33-449	€310,00	Kontakt



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com