

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Doppelkonvexe Linsen \(DCX\)](#)

TECHSPEC®

Doppelkonvexe Linsen (DCX) mit VIS-EXT-Beschichtung



- AR-beschichtet für <0,5% Reflexion pro Oberfläche zwischen 350 - 700 nm
- Minimieren Aberrationen wie sphärische Aberration oder Koma
- [DCX-Linsen aus UV-Quarzglas](#) sind ebenfalls verfügbar
- Weitere Beschichtungen verfügbar: [Unbeschichtet](#), [MgF₂](#), [VIS 0°](#), [VIS-NIR](#), [NIR I](#), [NIR II](#) und [YAG-BBAR](#)

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase: Protective as needed

Optische Eigenschaften

Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)

Power (P-V) @ 632,8 nm:	1.5λ	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:	λ/4
Designwellenlänge Brennweite (nm):	587.6	Toleranz Brennweite (%):	±1
Wellenlängenbereich (nm):	350 - 700		

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	BFL (mm)	EFL (mm)	Beschichtung	Substrat	Artikelnummer	Preis	Kaufen
3.00	2.21	3.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF5	#89-118	€69,01 Mengenrabatte	5 In Stock
3.00	3.78	4.50	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-119	€69,01 Mengenrabatte	Kontakt
3.00	5.37	6.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-120	€69,01 Mengenrabatte	20+ In Stock
3.00	8.46	9.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-121	€69,01 Mengenrabatte	16 In Stock
4.50	3.7	4.50	VIS-EXT (350-700nm)	N-LASF44	#89-122	€69,01 Mengenrabatte	16 In Stock
4.50	8.16	9.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-123	€69,01 Mengenrabatte	5 In Stock
5.00	4.19	5.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF5	#89-124	€55,62 Mengenrabatte	Kontakt
5.00	9.31	10.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-125	€55,62 Mengenrabatte	2 In Stock
5.00	14.33	15.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-126	€55,62 Mengenrabatte	5 In Stock
5.00	19.5	20.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-127	€55,62 Mengenrabatte	4 In Stock
5.00	24.5	25.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-128	€55,62 Mengenrabatte	Kontakt
6.00	5.19	6.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF5	#89-129	€44,81 Mengenrabatte	Kontakt
6.00	8.22	9.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-130	€44,81 Mengenrabatte	17 In Stock
6.00	11.18	12.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-131	€44,81 Mengenrabatte	9 In Stock
6.00	17.26	18.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-132	€44,81 Mengenrabatte	5 In Stock
6.00	23.13	24.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-133	€44,81 Mengenrabatte	1 In Stock
6.00	29.23	30.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-134	€44,81 Mengenrabatte	5 In Stock

6.00	35.33	36.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-135	€44,81 Mengenrabatte	2 In Stock
9.00	7.9	9.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF5	#89-136	€45,84 Mengenrabatte	10 In Stock
9.00	12.56	13.50	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-137	€45,84 Mengenrabatte	9 In Stock
9.00	17.12	18.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-138	€45,84 Mengenrabatte	17 In Stock
9.00	26.08	27.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-139	€45,84 Mengenrabatte	4 In Stock
9.00	35.15	36.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-140	€45,84 Mengenrabatte	3 In Stock
9.00	44.17	45.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-141	€45,84 Mengenrabatte	10 In Stock
10.00	8.89	10.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF5	#89-142	€45,84 Mengenrabatte	Kontakt
10.00	13.8	15.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-143	€45,84 Mengenrabatte	1 In Stock
10.00	19.16	20.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-144	€45,84 Mengenrabatte	5 In Stock
10.00	24.16	25.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-145	€45,84 Mengenrabatte	4 In Stock
10.00	29.17	30.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-146	€45,84 Mengenrabatte	10 In Stock
10.00	39.16	40.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-147	€45,84 Mengenrabatte	3 In Stock
10.00	49.17	50.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-148	€45,84 Mengenrabatte	3 In Stock
10.00	99.17	100.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-149	€45,84 Mengenrabatte	2 In Stock
12.00	10.79	12.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF5	#89-150	€48,93 Mengenrabatte	Kontakt
12.00	16.81	18.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-151	€47,90 Mengenrabatte	Kontakt
12.00	22.65	24.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#34-189	€47,90 Mengenrabatte	12 In Stock
12.00	28.75	30.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-153	€47,90 Mengenrabatte	6 In Stock
12.00	34.9	36.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-154	€47,90 Mengenrabatte	5 In Stock

12.00	47.09	48.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-155	€47,90 Mengenrabatte	2 In Stock
12.00	71.07	72.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-156	€47,90 Mengenrabatte	1 In Stock
15.00	13.68	15.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF11	#89-157	€48,93 Mengenrabatte	4 In Stock
15.00	18.99	20.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF11	#89-158	€47,90 Mengenrabatte	5 In Stock
15.00	21.29	22.50	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF11	#89-159	€47,90 Mengenrabatte	14 In Stock
15.00	23.82	25.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-160	€47,90 Mengenrabatte	Kontakt
15.00	28.82	30.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-161	€47,90 Mengenrabatte	Kontakt
15.00	44.00	45.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-162	€47,90 Mengenrabatte	5 In Stock
15.00	49.00	50.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-163	€47,90 Mengenrabatte	5 In Stock
15.00	59.00	60.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-164	€47,90 Mengenrabatte	5 In Stock
18.00	16.69	18.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF11	#89-165	€49,96 Mengenrabatte	9 In Stock
18.00	25.25	27.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-166	€49,96 Mengenrabatte	1 In Stock
18.00	34.59	36.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-167	€49,96 Mengenrabatte	14 In Stock
20.00	18.55	20.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF11	#89-168	€50,73 Mengenrabatte	2 In Stock
20.00	23.86	25.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF11	#89-169	€50,73 Mengenrabatte	12 In Stock
20.00	28.2	30.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-170	€50,73 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	38.44	40.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-171	€50,73 Mengenrabatte	Kontakt
20.00	48.84	50.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-172	€50,73 Mengenrabatte	Kontakt
20.00	58.67	60.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-173	€50,73 Mengenrabatte	Kontakt
20.00	78.67	80.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-174	€50,73 Mengenrabatte	8 In Stock

25.00	22.47	25.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF5	#89-175	€53,56 Mengenrabatte	3 In Stock
25.00	28.31	30.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF5	#89-176	€53,05 Mengenrabatte	7 In Stock
25.00	32.81	35.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-177	€53,05 Mengenrabatte	12 In Stock
25.00	38.21	40.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-178	€53,05 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00	48.29	50.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-179	€53,05 Mengenrabatte	13 In Stock
25.00	73.84	75.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-180	€53,05 Mengenrabatte	5 In Stock
25.00	98.95	100.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-181	€53,05 Mengenrabatte	4 In Stock
25.00	123.84	125.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-182	€53,05 Mengenrabatte	13 In Stock
25.00	148.88	150.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-183	€53,05 Mengenrabatte	4 In Stock
25.00	173.94	175.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-184	€53,05 Mengenrabatte	4 In Stock
25.00	198.35	200.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#34-190	€53,05 Mengenrabatte	5 In Stock
30.00	28.12	30.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF11	#89-187	€62,83 Mengenrabatte	16 In Stock
30.00	47.82	50.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-188	€61,80 Mengenrabatte	1 In Stock
30.00	58.33	60.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-189	€61,80 Mengenrabatte	4 In Stock
30.00	73.35	75.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-190	€61,80 Mengenrabatte	1 In Stock
30.00	98.34	100.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-191	€61,80 Mengenrabatte	6 In Stock
30.00	118.34	120.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-192	€61,80 Mengenrabatte	2 In Stock
40.00	37.54	40.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF11	#89-193	€74,16 Mengenrabatte	7 In Stock
40.00	57.1	60.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-194	€74,16 Mengenrabatte	1 In Stock
40.00	77.32	80.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#34-191	€74,16 Mengenrabatte	Kontakt

40.00	97.33	100.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#34-192	€74,16 Mengenrabatte	20+ In Stock
40.00	117.67	120.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-197	€74,16 Mengenrabatte	5 In Stock
40.00	197.35	200.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#34-193	€74,16 Mengenrabatte	1 In Stock
50.00	45.3	50.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-SF11	#89-200	€76,74 Mengenrabatte	4 In Stock
50.00	96.65	100.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-201	€76,74 Mengenrabatte	Kontakt
50.00	147.00	150.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-202	€76,74 Mengenrabatte	2 In Stock
50.00	198.33	200.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-203	€76,74 Mengenrabatte	Kontakt
50.00	249.37	250.00	VIS-EXT (350-700nm)	N-BK7	#89-204	€76,74 Mengenrabatte	13 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com