

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Polarisationsoptiken](#) / [Verzögerungsplatten](#) / [Achromatische Verzögerungsplatten](#)

TECHSPEC® Fresnelsche Rhomboidverzögerer



- Breitbandige Leistungsfähigkeit mit <2% Verzögerungsschwankung
- Versionen mit 12,7 mm und 25,4 mm verfügbar
- Verzögerung um $\lambda/4$

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Größe (mm): ± 0.10

Fase: Protective as needed

Optische Eigenschaften

Substrat: [N-BK7](#)

Verzögerung: $\lambda/4$

Oberflächenqualität: 20-10

Technische Informationen

Produkte

Verzögerung	Entrance and Exit Surface (mm)	Wellenlängenbereich (nm)	DWL (nm)	CA (mm)	Typ	Artikelnummer	Preis	Kaufen
$\lambda/4$	12.7	425 - 675	532	9.45 x 9.45	Fresnel Retarder	#36-140	€299,73 Mengenrabatte	20+ In Stock
$\lambda/4$	12.7	750 - 1550	1064	9.27 x 9.27	Fresnel Retarder	#36-142	€299,73 Mengenrabatte	7 In Stock
$\lambda/4$	25.4	425 - 675	532	18.81 x 18.81	Fresnel Retarder	#36-141	€337,84 Mengenrabatte	1 In Stock
$\lambda/4$	25.4	750 - 1550	1064	18.81 x 18.81	Fresnel Retarder	#36-143	€337,84 Mengenrabatte	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com