

[Alle Produkte](#) /
 [Optikkomponenten](#) /
 [Optische Linsen](#) /
 [Zylinderlinsen](#) /
 [Zylinderlinsen für Laseranwendungen](#)

TECHSPEC® Laserlinien-Zylinderlinsen für Laseranwendungen



- Reflexion <0,25% für Nd:YAG-Harmonische
- <3 Bogenminuten Keiltoleranz
- Quarzglassubstrat

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:	Protective as needed	Toleranz Mittendicke (mm):	±0.1
Toleranz Größe (mm):	+0.0/-0.025	Achsenverdrehung (arcmin):	<3

Optische Eigenschaften

Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Designwellenlänge Brennweite (nm):	587.6
Oberflächenqualität:	20-10	Power (P-V) @ 632,8 nm:	1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:	λ/4	Keilwinkel plane Achse (arcmin):	<3

Technische Informationen

Produkte

Größe (mm)	EFL (mm)	Substrat	Beschichtung	Artikelnummer	Preis	Kaufen
12.7 x 12.7	25.00	Fused Silica	Laser V-Coat (355nm)	#13-477	€233,81 Mengenrabatte	12 In Stock
12.7 x 12.7	-25.00	Fused Silica	Laser V-Coat (355nm)	#13-476	€233,81 Mengenrabatte	1 In Stock
12.7 x 12.7	50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (266nm)	#37-573	€233,81 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.7 x 12.7	50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (355nm)	#37-582	€233,81 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.7 x 12.7	50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (532nm)	#37-591	€233,81 Mengenrabatte	14 In Stock
12.7 x 12.7	50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (1064nm)	#37-605	€233,81 Mengenrabatte	5 In Stock
12.7 x 12.7	-50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (266nm)	#37-578	€233,81 Mengenrabatte	9 In Stock
12.7 x 12.7	-50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (355nm)	#37-587	€233,81 Mengenrabatte	9 In Stock
12.7 x 12.7	-50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (532nm)	#37-599	€233,81 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.7 x 12.7	-50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (1064nm)	#37-612	€233,81 Mengenrabatte	5 In Stock
12.7 x 12.7	150.00	Fused Silica	Laser V-Coat (355nm)	#13-479	€233,81 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.4 x 25.4	50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (266nm)	#37-574	€267,80 Mengenrabatte	5 In Stock
25.4 x 25.4	50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (355nm)	#37-583	€267,80 Mengenrabatte	5 In Stock
25.4 x 25.4	50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (532nm)	#37-592	€267,80 Mengenrabatte	12 In Stock
25.4 x 25.4	50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (1064nm)	#37-606	€267,80 Mengenrabatte	3 In Stock
25.4 x 25.4	-50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (266nm)	#37-579	€267,80 Mengenrabatte	20+ In Stock

25.4 x 25.4	-50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (355nm)	#37-588	€267,80 Mengenrabatte	3 In Stock
25.4 x 25.4	-50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (532nm)	#37-601	€267,80 Mengenrabatte	5 In Stock
25.4 x 25.4	-50.00	Fused Silica	Laser V-Coat (1064nm)	#37-613	€267,80 Mengenrabatte	2 In Stock
25.4 x 25.4	75.00	Fused Silica	Laser V-Coat (266nm)	#37-575	€267,80 Mengenrabatte	5 In Stock
25.4 x 25.4	75.00	Fused Silica	Laser V-Coat (355nm)	#37-584	€267,80 Mengenrabatte	6 In Stock
25.4 x 25.4	75.00	Fused Silica	Laser V-Coat (532nm)	#37-593	€267,80 Mengenrabatte	5 In Stock
25.4 x 25.4	75.00	Fused Silica	Laser V-Coat (1064nm)	#37-607	€267,80 Mengenrabatte	4 In Stock
25.4 x 25.4	-75.00	Fused Silica	Laser V-Coat (266nm)	#37-580	€267,80 Mengenrabatte	12 In Stock
25.4 x 25.4	-75.00	Fused Silica	Laser V-Coat (355nm)	#37-589	€267,80 Mengenrabatte	5 In Stock
25.4 x 25.4	-75.00	Fused Silica	Laser V-Coat (532nm)	#37-602	€267,80 Mengenrabatte	2 In Stock
25.4 x 25.4	-75.00	Fused Silica	Laser V-Coat (1064nm)	#37-614	€267,80 Mengenrabatte	5 In Stock
25.4 x 25.4	100.00	Fused Silica	Laser V-Coat (266nm)	#37-576	€267,80 Mengenrabatte	12 In Stock
25.4 x 25.4	100.00	Fused Silica	Laser V-Coat (355nm)	#37-585	€267,80 Mengenrabatte	4 In Stock
25.4 x 25.4	100.00	Fused Silica	Laser V-Coat (532nm)	#37-594	€267,80 Mengenrabatte	5 In Stock
25.4 x 25.4	100.00	Fused Silica	Laser V-Coat (1064nm)	#37-610	€267,80 Mengenrabatte	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com