

[Alle Produkte](#) / [Lichtquellen und Beleuchtung](#) / [Beleuchtung für Bildverarbeitung](#) / [Balkenbeleuchtung](#)

Advanced Illumination MicroBrite Balkenbeleuchtungen mit hoher Intensität

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 73.000 Lux
- Kompaktes Gehäuse mit T-Nut-Halterung
- Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
- Manuelle Intensitätsregelung ([#89-555](#)) empfohlen (optional)

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer der LED (Stunden):	50,000	Beleuchtungsart:	LED Illuminator
Hinweis:	Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	Hersteller:	Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:	Bar Light	Betriebsmodus:	Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):	165.6 x 20.1 x 20.1	Gewicht (g):	68.9
--------------------	---------------------	---------------------	------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:	Flying Leads	Eingangsspannung (V):	24V
Stromversorgung:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855		

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):	0 - 60
Schutzart:	IP50

Technische Informationen

Produkte

Größe (mm)	Farbe	Wellenlänge (nm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
165.6 x 20.1 x 20.1	White	-	#18-540	€615,00	3 In Stock
165.6 x 20.1 x 20.1	UV	365.00	#18-544	€1.485,00	3 In Stock
165.6 x 20.1 x 20.1	Blue	470.00	#18-542	€615,00	1 In Stock
165.6 x 20.1 x 20.1	Green	530.00	#18-543	€615,00	1 In Stock
165.6 x 20.1 x 20.1	Red	625.00	#18-541	€615,00	3 In Stock
165.6 x 20.1 x 20.1	IR	850.00	#18-545	€615,00	3 In Stock
165.6 x 20.1 x 20.1	IR	940.00	#18-546	€615,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com