

[Alle Produkte](#) / [Lichtquellen und Beleuchtung](#) / [Beleuchtung für Bildverarbeitung](#) / [Punktstrahler](#)

Advanced Illumination MicroBrite Punktstrahler mit hoher Intensität

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 60.000 Lux
- Rechteckiges Gehäuse für Off-Axis-Beleuchtungen
- [MicroBrite intensive kompakte Punktstrahler](#) sind ebenfalls verfügbar
- Manuelle Intensitätsregelung ([#89-555](#)) empfohlen (optional)

Spezifikationen

Produktdetails

Beleuchtungsart:	LED Illuminator	Hinweis:	Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:	Advanced Illumination	Gehäusegeometrie:	Spot Light
Betriebsmodus:	Constant		

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):	44.5 x 32.2 x 20.1
Gewicht (g):	168

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:	Flying Leads		
Stromversorgung:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	Kabellänge (m):	2

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):	0 - 60
---------------------------------	--------

Technische Informationen

Produkte

Größe (mm)	Farbe	Wellenlänge (nm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
44.5 x 32.2 x 20.1	White	-	#18-588	€490,00	Kontakt
44.5 x 32.2 x 20.1	UV	365.00	#18-593	€565,00	1 In Stock
44.5 x 32.2 x 20.1	Blue	470.00	#18-590	€490,00	1 In Stock
44.5 x 32.2 x 20.1	Green	530.00	#18-591	€490,00	Kontakt
44.5 x 32.2 x 20.1	Red	625.00	#18-589	€490,00	1 In Stock
44.5 x 32.2 x 20.1	IR	850.00	#18-592	€515,00	1 In Stock
44.5 x 32.2 x 20.1	IR	940.00	#18-594	€515,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com