

[Alle Produkte](#) / [Lichtquellen und Beleuchtung](#) / [Beleuchtung für Bildverarbeitung](#) / [Punktstrahler](#)

## Advanced Illumination In-Line-Beleuchtung mit hoher Intensität und Ethernet-Steuerung

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



- Steuerung über Ethernet-GUI oder Webbrowser
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Effizientes Wärmemanagement für lange LED-Lebensdauer
- Kompatibel mit [TECHSPEC® telezentrischer Hintergrundbeleuchtung](#) und [telezentrischen Objektiven](#)

# Spezifikationen

## Produktdetails

<b>Lebensdauer der LED (Stunden):</b>	50,000	<b>Anzahl LEDs:</b>	1
<b>Beleuchtungsart:</b>	LED Illuminator	<b>Hinweis:</b>	Required Controller <a href="#">#18-645</a> ; Required Power Supply <a href="#">#66-855</a>
<b>Hersteller:</b>	Advanced Illumination	<b>Gehäusegeometrie:</b>	Spot Light
<b>Betriebsmodus:</b>	Constant, Pulsed, Gated		

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

<b>Gewicht (g):</b>	85.1
---------------------	------

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

<b>Stecker:</b>	C1	<b>Stromversorgung:</b>	Power Supply Required and Sold Separately: USA: <a href="#">#66-855</a> Europe: <a href="#">#66-855</a> Japan: <a href="#">#89-513</a> Korea: <a href="#">#33-773</a> China: <a href="#">#66-855</a>
<b>Kabellänge (m):</b>	2		

## Umwelt & Haltbarkeit

<b>Betriebstemperatur (°C):</b>	0 to +60
---------------------------------	----------

## Technische Informationen

## Produkte

Farbe	Wellenlänge (nm)	Artikelnummer	Preis	Kauf
UV	365.00	<a href="#">#21-356</a>	€675,00	Kontakt

[#21-356-RCD-05P Rezertifiziert](#)



Rezertifiziert

Artikelnr.: 21-356-RCD-05P  
Recertified Code: 05P (Alle Originalteile  
enthalten, perfekt)

## Rezertifizierte Produkte

*Normalerweise sind 1-2 Stück eines  
rezertifizierten Produkts auf Lager. Für  
genaue Angaben zur Verfügbarkeit  
wenden Sie sich bitte an unser  
Vertriebsteam.*

Bei Produkten, die als "rezertifiziert"  
gekennzeichnet sind, handelt es sich um  
Rückläufer, die aus verschiedenen  
Gründen nicht als "neu" wieder in den  
Verkauf gehen können:

- fehlende Originalverpackung
- Gebrauchsspuren – Kratzer,  
Abriebe oder sonstige  
geringfügige Mängel
- Reparatur – Produkt wurde  
repariert und entspricht originalen  
Werkspezifikationen
- Werk-Rücksendungen – Produkt  
wurde im Originalzustand  
zurückgeschickt

UV	365.00	Rezertifizierte Produkte werden auf Beschädigungen überprüft und alle notwendigen Reparaturen werden vorgenommen. Edmund Optics bescheinigt für diese Produkte, dass sie sich in einem guten, betriebsfähigen Zustand befinden. Da die Verfügbarkeit der Produkte stark begrenzt ist, werden die Artikel gemäß der Reihenfolge des Eingangs der Bestellungen verkauft. Unvollkommenheiten werden in der Produktbeschreibung über die	€530,40	1 In Stock
----	--------	---	---------	------------

untenstehenden Codes mitgeteilt. Für die rezertifizierten Produkte gelten die [Allgemeinen Geschäftsbedingungen](#) von Edmund Optics®

**Komponenten Gebrauchsspuren**

Alle			
05	Originalteile	P	perfekt
<b>enthalten</b>			
04	Anleitung fehlt	N	geringfügiger Defekt / Kratzer
03	Anleitung und kleines Zubehör fehlen	J	schwerer Defekt / Kratzer
02	Anleitung und großes Zubehör fehlen		

UV	395.00	<a href="#">#21-357</a>	€675,00	1 In Stock
Blue	455.00	<a href="#">#21-358</a>	€560,00	3 In Stock
Green	530.00	<a href="#">#21-359</a>	€560,00	1 In Stock
Red	625.00	<a href="#">#21-360</a>	€560,00	1 In Stock
IR	850.00	<a href="#">#21-361</a>	€560,00	1 In Stock
IR	940.00	<a href="#">#21-362</a>	€560,00	1 In Stock
White	-	<a href="#">#21-363</a>	€560,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK  
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)