

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Filter](#) / [Neutraldichtefilter](#)

TECHSPEC® VIS-NIR-Neutraldichtefilter



- Gleichmäßige Transmission von 350-1100 nm
- Optische Dichten von 0,1 bis 3,0 verfügbar
- Kombination der Filter ermöglicht kundenspezifische Dichtewerte

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:

Optical density values are average over specified blocking wavelength range.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm): 1.00 ±0.20

Freie Apertur (%): 90

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°): 0

Substrat: [N-BK7](#)

Beschichtung: Surface 1: Inconel

Oberflächenqualität: 60-40

Blockungsbereich (nm): 350 - 1100

Transmittierte Wellenfront, P-V: $\lambda/4$ (measure pre-coating)

Technische Informationen

Produkte

Optische Dichte OD	Durchm. (mm)	Größe (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
0.1	12.50	-	#26-482	€37,08	20+ In Stock
0.15	12.50	-	#26-483	€37,08	20+ In Stock
0.2	12.50	-	#26-484	€37,08	20+ In Stock
0.3	12.50	-	#26-485	€37,08	20+ In Stock
0.4	12.50	-	#26-486	€37,08	20+ In Stock
0.5	12.50	-	#26-487	€37,08	3 In Stock
0.6	12.50	-	#26-488	€37,08	20+ In Stock
0.7	12.50	-	#26-489	€37,08	20+ In Stock
0.9	12.50	-	#26-490	€37,08	20+ In Stock
1.0	12.50	-	#26-491	€37,08	6 In Stock
1.3	12.50	-	#26-492	€37,08	7 In Stock
1.5	12.50	-	#26-493	€37,08	20+ In Stock
2.0	12.50	-	#26-495	€37,08	20+ In Stock
2.5	12.50	-	#26-496	€37,08	14 In Stock
3.0	12.50	-	#26-497	€37,08	2 In Stock
0.1	25.00	-	#26-498	€53,56	20+ In Stock
0.15	25.00	-	#26-499	€53,56	15 In Stock
0.2	25.00	-	#26-500	€53,56	5 In Stock
0.3	25.00	-	#26-501	€53,56	20+ In Stock
0.4	25.00	-	#26-502	€53,56	5 In Stock
0.5	25.00	-	#26-503	€53,56	Kontakt
0.6	25.00	-	#26-504	€53,56	14 In Stock
0.7	25.00	-	#26-505	€53,56	20+ In Stock
0.9	25.00	-	#26-506	€53,56	13 In Stock

1.0	25.00	-	#26-507	€53,56	14 In Stock
1.3	25.00	-	#26-508	€53,56	8 In Stock
1.5	25.00	-	#26-509	€53,56	20+ In Stock
2.0	25.00	-	#26-510	€53,56	6 In Stock
2.5	25.00	-	#26-511	€53,56	16 In Stock
3.0	25.00	-	#26-512	€53,56	7 In Stock
0.1	50.00	-	#26-513	€76,22	Kontakt
0.15	50.00	-	#26-514	€76,22	4 In Stock
0.2	50.00	-	#26-515	€76,22	11 In Stock
0.3	50.00	-	#26-516	€76,22	20+ In Stock
0.4	50.00	-	#26-517	€76,22	10 In Stock
0.5	50.00	-	#26-518	€76,22	8 In Stock
0.6	50.00	-	#26-519	€76,22	3 In Stock
0.7	50.00	-	#26-520	€76,22	20+ In Stock
0.9	50.00	-	#26-521	€76,22	13 In Stock
1.0	50.00	-	#26-522	€76,22	15 In Stock
1.3	50.00	-	#26-523	€76,22	14 In Stock
1.5	50.00	-	#26-524	€76,22	Kontakt
2.0	50.00	-	#26-525	€76,22	14 In Stock
2.5	50.00	-	#26-526	€76,22	15 In Stock
3.0	50.00	-	#26-527	€76,22	Kontakt
0.1	-	50.00 x 50.00	#26-528	€76,22	5 In Stock
0.15	-	50.00 x 50.00	#26-529	€76,22	3 In Stock
0.2	-	50.00 x 50.00	#26-530	€76,22	15 In Stock

0.3	-	50.00 x 50.00	#26-531	€76,22	20+ In Stock
0.4	-	50.00 x 50.00	#26-532	€76,22	1 In Stock
0.5	-	50.00 x 50.00	#26-533	€76,22	9 In Stock
0.6	-	50.00 x 50.00	#26-534	€76,22	5 In Stock
0.7	-	50.00 x 50.00	#26-535	€76,22	14 In Stock
0.9	-	50.00 x 50.00	#26-536	€76,22	20+ In Stock
1.0	-	50.00 x 50.00	#26-537	€76,22	20+ In Stock
1.3	-	50.00 x 50.00	#26-538	€76,22	Kontakt
1.5	-	50.00 x 50.00	#26-539	€76,22	14 In Stock
2.0	-	50.00 x 50.00	#26-540	€76,22	5 In Stock
2.5	-	50.00 x 50.00	#26-541	€76,22	Kontakt
3.0	-	50.00 x 50.00	#26-542	€76,22	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com