

[Alle Produkte](#) / [Lichtquellen und Beleuchtung](#) / [Beleuchtung für Spektroskopie](#)

Digitale fasergekoppelte LEDs



- Wellenlängen von 275 - 940 nm, breitbandig oder mit weißer LED
- Hohe Ausgangsleistungen bis 250 mW
- Integrierter Treiber und Controller für einfachen Einsatz

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer (Stunden):	~10,000	Inhalt des Sets:	1 x Fiber-coupled LED Unit 1 x 12V DC Power Supply 1 x International AC Socket Clip 1 x USB to RS232 adapter cable
Hinweis:	Fiberoptic Patch Cords sold separately		

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:	SMA
-----------------	-----

Technische Informationen

Produkte

Wellenlänge (nm)	Ausgangsleistung (mW)	Stecker	Artikelnummer	Preis	Kaufen
275.00	3	SMA	#70-896	€1.450,00	1 In Stock
280.00	3	SMA	#70-897	€1.450,00	1 In Stock
365.00	290	SMA	#70-898	€1.240,00	3 In Stock
395.00	350	SMA	#70-899	€1.240,00	1 In Stock
405.00	360	SMA	#70-900	€1.240,00	1 In Stock
455.00	320	SMA	#70-901	€1.240,00	1 In Stock
475.00	210	SMA	#70-902	€1.240,00	1 In Stock
490.00	140	SMA	#70-903	€1.350,00	Kontakt
530.00	100	SMA	#70-904	€1.240,00	Kontakt
550.00	200	SMA	#70-905	€1.240,00	2 In Stock
595.00	100	SMA	#70-906	€1.240,00	1 In Stock
630.00	130	SMA	#70-907	€1.240,00	2 In Stock
680.00	130	SMA	#70-908	€1.350,00	1 In Stock
750.00	90	SMA	#70-909	€1.350,00	1 In Stock
810.00	140	SMA	#70-910	€1.350,00	1 In Stock
850.00	130	SMA	#70-911	€1.350,00	1 In Stock
940.00	120	SMA	#70-912	€1.350,00	1 In Stock
-	20	SMA	#70-913	€1.450,00	1 In Stock
-	220	SMA	#70-914	€1.350,00	1 In Stock
-	140	SMA	#70-915	€1.350,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com