

[Alle Produkte](#) / [Kameras](#) / [Gigabit-Ethernet-Kameras](#)

Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE-Zeilenkameras Mehr Produkte

von [Teledyne DALSA](#)



- Farb- und Multispektralversionen verfügbar
- Zeilenraten von 32 oder 40 kHz
- Einfache Integration in Ethernet-Systeme mit 5Gbase-T (5GigE)
- Versionen mit 4k verfügbar

Spezifikationen

Produktdetails

Hersteller:	Teledyne DALSA	Kamerareihe:	LINEA2™
-------------	----------------	--------------	---------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):	62 x 62 x 49.3 (excludes connectors and lens mount)	Gewicht (g):	<280
Gehäuse:	Full		

Sensor

Pixelgröße, h x v (µm):	7.00 x 7.00		
Sensor:	DALSA Line Scan CMOS	Pixeltiefe:	8/12 bit
Dynamikbereich (dB):	71.00	Bildverarbeitungsstandard:	GigE Vision
Ausleserauschen (e-):	9.5	Full-Well-Wert (ke-):	32

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):	13
-----------------------	----

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:	5GigE (PoE)		
Stecker:	5GigE, RJ45 with Screw Locks	Stromversorgung:	+12 to +24V DC HD15 Connector or 48V POE
Orientierung des Anschlusses:	Back Panel	GPIO-Steckertyp:	HD15 (High Density)

Gewinde & Montage

Mount:	M42-Mount
--------	-----------

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):	-10 to +65
--------------------------	------------

Technische Informationen

Produkte

Typ	Modellnummer	Auflösung (Pixel)	Mount	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Color Camera	L2-GC-04K04T- 00	4096 x 3	M42- Mount	#71-784	€2.205,00	3 In Stock
Multispectral	L2-GC-04K03N- 00	4096 x 4	M42- Mount	#71-785	€2.520,00	Kontakt



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com