

Digimatic Höhenmessgerät, 0-18", 0,0005"

Mehr Produkte von [Mitutoyo](#)



Produkt **#78-349** **1 In Stock**

-

1

+

€1.295⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.295,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

0 - 18 inches

Bereich:

570-413	Modellnummer:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.0005	Auflösung (Zoll):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Vermessung von Höhen bis zu 24"
- Einfach abzulesen und einzustellen über Digitalanzeige
- Linearencoder behält Position ohne Referenz bei

Die Höhenmessgeräte von Mitutoyo haben eine eindimensionale vertikale Schiene für die Messung von Objekthöhen bis zu 24" mit digitalen Schrittgrößen von 0,0005". Durch den ABSOLUTE® Linearencoder entfällt das Setzen eines Referenzpunkts beim Einschalten. Außerdem verhindert der Encoder das Auftreten von Fehlern durch zu schnelle Bewegung, was die Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit der Messung verbessert. Die Höhenmessgeräte von Mitutoyo haben ein gut abzulesendes digitales Display und ein großes, leichtgängiges Vorschubrad für eine einfache Handhabung in jeder Anwendung. Ein stabiler Aufbau und eine lange Batterielebensdauer von 5 Jahren bei normalem Einsatz garantieren eine lange Haltbarkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen.