

Digitale Bügelmessschraube Digimatic IP65, 0-1", 0,00005", kein Output, mit Ratschen-Stopp

Mehr Produkte von [Mitutoyo](#)



Produkt **#78-330** 1 In Stock

- 1 + €200^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€200,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Genauigkeit (Zoll):
±0.0005

Produktdetails

Bereich:
0 - 1 inches

Typ:

Ratchet Stop	
293-831-30	Modellnummer:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
5E-05	Auflösung (Zoll):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Modelle QuantuMike® und Digimatic® mit Schutzart IP67
 - Einfach abzulesendes digitales Display
 - Verschiedene Versionen mit den Bereichen 0-1", 1-2" und 2-3"
- Die digitalen Bügelmesssschrauben von Mitutoyo bieten eine hohe Genauigkeit und Präzision über verschiedene Messbereiche und sind somit ideal für unterschiedlichste Anwendungen geeignet. Die Messschrauben QuantuMike® und Digimatic® besitzen ein einfach abzulesendes digitales Display, um Fehler zu reduzieren. QuantuMike® bietet ein besonders schnelles Mikrometer, das eine deutlich höhere Messgeschwindigkeit als Standardmikrometer erlaubt. Einige Modelle haben einen eingebauten SPC-Datenausgang, der eine nahtlose Integration mit Computern oder Druckern und somit eine effiziente Datensammlung und -analyse ermöglicht. Die digitalen Bügelmessschrauben von Mitutoyo besitzen eine Friktionstrommel oder einen Ratschen-Stopp, um einen gleichmäßigen Druck und eine verbesserte Wiederholbarkeit sicherzustellen. Dank der Schutzart IP65 sind die Mikrometer resistent gegen Beschädigungen durch den regelmäßigen Kontakt mit Wasser, Schneidöl oder Kühlmittel.