

Digitale Bügelmessschraube Digimatic IP65, 0-1", 0,00005", kein Output, Ratschentrommel

Mehr Produkte von [Mitutoyo](#)



Produkt #78-326 **1 In Stock**

- 1 + €292⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€292,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

±0.0005

Genauigkeit (Zoll):

Produktdetails

0 - 1 inches

Bereich:

Ratchet Thimble

Typ:

293-344-32

Modellnummer:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

5E-05

Auflösung (Zoll):

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Modelle QuantuMike® und Digimatic® mit Schutzart IP67
- Einfach abzulesendes digitales Display
- Verschiedene Versionen mit den Bereichen 0-1", 1-2" und 2-3"

Die digitalen Bügelmessschrauben von Mitutoyo bieten eine hohe Genauigkeit und Präzision über verschiedene Messbereiche und sind somit ideal für unterschiedlichste Anwendungen geeignet. Die Messschrauben QuantuMike® und Digimatic® besitzen ein einfach abzulesendes digitales Display, um Fehler zu reduzieren. QuantuMike® bietet ein besonders schnelles Mikrometer, das eine deutlich höhere Messgeschwindigkeit als Standardmikrometer erlaubt. Einige Modelle haben einen eingebauten SPC-Datenausgang, der eine nahtlose Integration mit Computern oder Druckern und somit eine effiziente Datensammlung und -analyse ermöglicht. Die digitalen Bügelmessschrauben von Mitutoyo besitzen eine Friktionstrommel oder einen Ratschen-Stopp, um einen gleichmäßigen Druck und eine verbesserte Wiederholbarkeit sicherzustellen. Dank der Schutzart IP65 sind die Mikrometer resistent gegen Beschädigungen durch den regelmäßigen Kontakt mit Wasser, Schneidöl oder Kühlmittel.