

Tiefenmesssschraube, 0-4“, 4 Messstäbe (1“ Einteilungen), Messstabfeststellung, 2,5 Zoll Basis, mit Ratschen-Stopp

Mehr Produkte von [Mitutoyo](#)



Produkt **#78-310** KONTAKT

-

1

+

€273^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€273,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
0 - 4 inches	Bereich:
129-127	Modellnummer:
Imperial	Maßsystem:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.001	Skaleneinteilung (Zoll):
-------	--------------------------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- Genauigkeit bis zu 0,001"
- Länge des Tiefenmessstabs bis zu 6"
- Ratschen-Stopp für genaue und wiederholbare Messungen

Die Tiefenmessschrauben von Mtutoyo wurden für die präzise Tiefenmessung von Rillen, Löchern und Vertiefungen entwickelt und haben eine Genauigkeit von bis zu 0,001". Die Messschrauben besitzen eine haltbare Spindel mit Hartmetallspitze, um eine hohe Abnutzungsbeständigkeit und eine verbesserte Messstabilität zu bieten. Ein Ratschen-Stopp-Mechanismus ermöglicht gleichmäßigen Druck und somit konsistente Ergebnisse unabhängig von der Tiefe. Die Tiefenmessschrauben von Mtutoyo sind ideal für kleine oder umfangreichere Anwendungen in der Fertigung, der Industrie oder der Forschung und Entwicklung geeignet.