

0-4 Optische Dichte, ISO-21550 Film zur Dynamikbereichbestimmung



Produkt **#58-942** **2 In Stock**

-

1

+

€210^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€210,00 stückpreis
Stk. 5+	€200,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

No	NIST-Zertifikat:
----	------------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

75.00	Länge (mm):
~28 x 19	Mustergroße (mm):

35.00	Breite (mm):
4.5 x4.5	Feldgröße (mm):
Optische Eigenschaften	
Transmissive Photo Paper	Substrat:
0 - 4	Optische Dichte OD:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

- zur Bestimmung des optischen Dichtebereichs von Transmissionsscannern und bildgebenden Systemen
- Der 35mm Film kann zur Bestimmung des optischen Dichtebereichs von Transmissionsscannern oder anderen bildgebenden System in Transmission verwendet werden. Ein 35mm perforierter Kleinbildfilmstreifen mit Grauskala.

Technische Informationen

Patch #	#58-942 0-4 Visual Weighted OD
1	0.107
2	0.107
3	0.125
4	0.217
5	0.426
6	0.718
7	1.050
8	1.418
9	1.869
10	2.312
11	2.496
12	2.672
13	2.922
14	3.160
15	3.262
16	3.307
17	3.422
18	3.540
19	3.641
20	3.690
21	3.759
22	3.842
23	3.900
24	4.028
24 22 19 15 11 7 23 20 16 12 8 4 21 17 13 9 5 2 18 14 10 6 3 1	

