

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

0,04 - 2,0 OD, 25mm, Apodisationstriter Bull s Eye



Bullseye Filter

Produkt #64-386 3-4 TAGE



1



€342,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€342,00

Stk. 11+

€307,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.20

Optische Dichte OD:
0.04 - 2.0

Substrat: ☐
[B270](#)

Filtertyp: Bull's Eye
Beschichtung: Variable
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.10
Typ: Apodizing Filter
Linearität (%): ±5 of Optical Density
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen