


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Anti-Reflection (AR) Coated HOYAAbsorptive Neutral Density (ND) Filters

Produkt #13-182 3-4 TAGE



1



€156,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€156,00

Stk. 11+

€137,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Optische Dichte OD:
0.2 ±0.04 @ 400-700nm (Uncoated Filter)

Nominal Optical Density @ Center of Coating:

0.26 @ 900nm
Glas-/Filternummer: Hoya ND-50
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Brechungsindex n_d: 1.504
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 495
Dicke (mm): 1.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Transmission (%): 63.0 (average) @ 400 - 700nm
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Parallelität (mm): <0.02
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Stock No. of Uncoated Filter: #65-810

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform