

0,2 x 40 Grad Diffusionswinkel, 8" x 8", ungefasst



Produkt #48-000 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€457,50**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€457,50

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (°): ±0.5 x ±4
Diffusionswinkel (°): 0.2 x 40 (FWHM)
Toleranz Größe (mm): ±0.5
Größe (Zoll): 8 x 8
Größe (mm): 203.20 x 203.20

Betriebstemperatur (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Dicke (mm): 0.78
Transmission (%): >85
Typ: Holographic Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Breite (mm): 203.20
Aufbau: Unmounted
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)
Länge (mm): 203.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform