

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



0.24XMercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-189



Produkt **#36-189**

3-4TAGE



1



€2.130,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.130,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
155.50

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
26.5mm

Filtergewinde:
M46 x0.75 (Female)

Gewicht (g):

Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
19.9mm

Produktnr. Halterung:
[#56-870](#) Sold Separately

Hinweis:
MercuryTL™

Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
28.8mm

Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
<0.051

Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
<0.4

Gewindedurchmesser (mm):
48

Typ:
Telecentric Lens

Vergrößerung PMAG:
0.25X

Max. Sensorgröße:
1/1.8"

Arbeitsabstand (mm):
91 - 173

Mount:
C-Mount

Blende (f/#):
f/10

Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
28.8 x 21.6

Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
